

**IE-USB-3.0-A-A-3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Câbles confectionnés IE

**Informations générales de commande**

Version	Câble USB, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 3 m
Référence	<a href="#">2581730030</a>
Type	IE-USB-3.0-A-A-3M
GTIN (EAN)	4050118630534
Qté.	1 pièce(s)

## IE-USB-3.0-A-A-3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Longueur	3 m	Longueur (pouces)	118,11 inch
Poids net	140 g		

## Températures

Température de fonctionnement	-15 °C...80 °C
-------------------------------	----------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

## Caractéristiques techniques câble

Couleur de la gaine	bleu
---------------------	------

## Caractéristiques techniques générales

Surface du contact	Or sur nickel
--------------------	---------------

## Constitution du câble

Couleur de la gaine	bleu	Diamètre de la gaine, max.	5,65 mm
Diamètre de la gaine, min.	5,35 mm	Matériau de la gaine	PVC
Section	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)		

## Mâle

Prise de raccordement à droite	USB A 3.0, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded	Prise de raccordement à gauche	USB A 3.0, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé
--------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------

## Mâle droite

Prise de raccordement à droite	USB A 3.0, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded	Surface du contact	Or sur nickel
--------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------

## Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche	USB A 3.0, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé	Surface de contact Mâle gauche	Or sur nickel
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### IE-USB-3.0-A-A-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

Notification de modification produit	<a href="#">Technical change sheathing colour of USB cable 3.0</a> <a href="#">Technische Änderung Mantelfarbe des USB-Kabel 3.0</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>