

IE-USB-3.0-A-A-5M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfektionerade IE-ledningar

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	USB-kabel, USB A 3.0, USB A 3.0, PVC, 5 m
Art.nr.	2581730050
Typ	IE-USB-3.0-A-A-5M
GTIN (EAN)	4050118630558
Förp.	1 Stück

IE-USB-3.0-A-A-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	5 m	Bygglängd (tum)	196,85 inch
Nettovikt	220 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-15 °C...80 °C
-----------------	----------------

Tekniska data för kabel

Mantelfärg	blå
------------	-----

Allmänna tekniska data

Kontaktyta	Guld över nickel
------------	------------------

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	USB A 3.0, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded	Stickkontakt vänster	USB A 3.0, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade
--------------------	--	----------------------	--

Kabeluppbyggnad

Area	4*AWG30 + 2*AWG30 + 2*AWG20 (Power)	Manteldiameter, max.	5,65 mm
Manteldiameter, min.	5,35 mm	Mantelfärg	blå
Material mantel	PVC		

Kontakt höger

Kontaktyta	Stickkontakt höger	USB A 3.0, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Guld över nickel		

Kontakt vänster

Kontaktyta vänster kontakt	Stickkontakt vänster	USB A 3.0, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade
Guld över nickel		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

IE-USB-3.0-A-A-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Meddelande om produktändring

[Technical change sheathing colour of USB cable 3.0](#)

[Technische Änderung Mantelfarbe des USB-Kabel 3.0](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)