

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PROFINET jelismétlő, FreeCon Active változat a PushPull
Var.14 csatlakozókhoz az IEC 61076-3-117 szerint
RJ45 csatlakozóval és PushPull Power a Profinet
specifikációinak megfelelően

Általános rendelési adatok

Verzió	PROFINET vörösréz kábeles jelismétlő, FreeCon, IP65
Rendelési szám	2581810000
Típus	IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118590869
Qty.	1 Stück

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	53 mm	Mélység (coll)	2,087 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Hossz	130,4 mm	Hossz, inch	5,134 inch
Nettó tömeg	661,8 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...55 °C
-------------------	----------------

Általános adatok

Adatinterfész	PROFINET PushPull RJ45 (V14)	Felszerelés típusa	4 csavar
Tápcsatlakozó	PROFINET PushPull Power	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Védelmi osztály	IP65		

Villamos tulajdonságok

LED-kijelző	ACT1: activity Port1, ACT2: activity Port2, SF: általános hiba, BF: gyújtósín hiba, US1: feszültség 1 (elektronika), US2: feszültség 2, LNK1: Port aktív, LNK2: Port aktív	Protokoll	PROFINET IRT
Áramfelvétel	100 mA	Átviteli sebesség	100 MBit/s
Üzemi feszültség	24 V	Üzemi feszültség tartomány	18...30 V DC

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14	Hálózat szabvány	IEC 61158, IEC 61784
PROFINET specification	Conformance Class C acc. V2.3	Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Besorolások

ETIM 6.0	EC000732	ETIM 7.0	EC000732
ETIM 8.0	EC000732	ETIM 9.0	EC000732
ECLASS 9.0	19-17-02-06	ECLASS 9,1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-02-06	ECLASS 11.0	19-17-02-06
ECLASS 12.0	19-17-02-06	ECLASS 13.0	19-17-02-06

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search

UL weboldal

Tanúsítvány száma (cULus)

E141197

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity

[Certificate](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Product Change Notification

[FreeCon Active Repeater](#)[FreeCon Active Repeater](#)[Technical change to FreeCon Active Cu Repeater](#)[Technische Änderung zu FreeCon Active CU Repeater](#)

Software

[Runtime Software – CFG configurator - Weidmueller FreeCon](#)[Device description – GSDML-V2.35 COP](#)[Firmware – Firmware ABCC COP](#)

User Documentation

[Handbuch FreeCon Active V1_0_de](#)[Handbuch FreeCon Active V1_0_en](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)


IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz



Méretrajz



Kapcsolási rajz



IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Készletek



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Verzió
Rendelési szám	465440000	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet
GTIN (EAN)	4050118522136	
Qty.	1 Stück	

Készletek - RJ45



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Verzió
Rendelési szám	1012170000	Plug insert RJ45 tool-free, 14. változat, fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815	
Qty.	10 Stück	