

CABTITE SE 2-3 SML GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Vare sig det gäller en stor eller liten kabeldiameter – Cabtite erbjuder alltid det rätta tätningselementet.

Den koniska formen hos tätningselementen gör att de tidigare utsatta inläggspanelerna kan tryckas in enkelt från insidan till utsidan. Det tätar mellanutrymmena säkert och minskar belastningen i enlighet med DIN EN 62444. Tätningsementerna i kombination med ramarna uppnår skyddsklassen IP 66. Som ett resultat av dess slitsade design med vågskärning är den speciellt lämpad för förkonfektionerade ledningar.

- De svarta tätningsementerna är utformade för en särskilt hög drifttemperatur och erbjuder brandskyddsklass UL 94 HB
- De grå tätningsementerna följer brandskyddsklass UL 94 V0 och är därför lämpliga för kraven inom järnvägsindustrin.
- Genom att använda flera insatser kan två eller fler kablar samt specialkablar dras genom ett tätningselement

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66 |
| Art.nr. | 2583380000 |
| Typ | CABTITE SE 2-3 SML GY |
| GTIN (EAN) | 4050118616729 |
| Förp. | 10 Stück |

CABTITE SE 2-3 SML GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup | 17,7 mm | Byggdjup (tum) | 0,697 inch |
| Höjd | 20,3 mm | Bygghöjd (tum) | 0,799 inch |
| Bredd | 20,3 mm | Byggbredd (tum) | 0,799 inch |
| Nettovikt | 7 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|----------------|
| Drifttemperatur | -40 °C...90 °C |
|-----------------|----------------|

Allmän information

| | | | |
|--------------------------------|------|----------------------------|-------------------------|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | Halogener | Nej |
| Kabeldiameter utsidan max. | 3 mm | Kabeldiameter utsidan min. | 2 mm |
| Material | TPE | Silikon | Nej |
| Skyddsklass | IP66 | Tätningselement | 1 litet tätningselement |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000879 | ETIM 7.0 | EC000879 |
| ETIM 8.0 | EC000879 | ETIM 9.0 | EC000879 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-21 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|--------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E223801 |

Nedladdningar

| | |
|---|---|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | EU Declaration of Conformity - Cable entry system |
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Användardokumentation | Cabtite Installation Instructions |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |