

**CABTITE CR 24/10 EMV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

V kombinaci s velkým počtem různých stíněných spojovacích svorek (KLBÜ) umožňují stíněné spojovací lišty praktické, nekomplikované a rychlé stínění kabelů.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Lišta připojení stínění, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Ocel, galvanizovaná, Stříbrná, Výška: 35.23 mm, Šířka: 140 mm, Hloubka: 16 mm
Objednací číslo	<a href="#">2583890000</a>
Typ	CABTITE CR 24/10 EMV
GTIN (EAN)	4050118647068
Množství	10 ks

Datum vytvoření 1. června 2024 3:40:27 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0,63 inch
Výška	35,23 mm	Výška (v palcích)	1,387 inch
Šířka	140 mm	Šířka (v palcích)	5,512 inch
Průměr	5,3 mm	Rozměr při montáži – výška	5,91 mm
Rozměr při montáži – šířka	5,3 mm	Čistá hmotnost	46,96 g

## Všeobecné informace

Halogen	Ne	Materiál	Ocel, galvanizovaná
Silikon	Ne		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>