

## CABTITE CR 16/8 EMV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A számos különböző árnyékolás csatlakozó bilinccsel (KLBÜ) kombinálva az árnyékolás-csatlakozás sínek lehetővé teszik a kábelek praktikus, gondmentes és gyors árnyékolását.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Árnyékolás-csatlakoztató sínek, Cabtite (cable entry system), Acél, horganyzott, ezüst, Magasság: 35.23 mm, Szélesség: 113 mm, Mélység: 16 mm
Rendelési szám	<a href="#">2583910000</a>
Típus	CABTITE CR 16/8 EMV
GTIN (EAN)	4050118647051
Qty.	10 Stück

## CABTITE CR 16/8 EMV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0,63 inch
Magasság	35,23 mm	Magasság (coll)	1,387 inch
Szélesség	113 mm	Szélesség (coll)	4,449 inch
Átmérő	5,3 mm	Rögzítési méret - magasság	5,91 mm
Rögzítési méret - szélesség	5,3 mm	Nettó tömeg	40,2 g

## General information

Anyag	Acél, horganyzott	Halogén	Nem
Szilikon	Nem		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9,1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>