

CABTITE CR 4/1 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A számos különböző árnyékolás csatlakozó bilinccsel (KLBÜ) kombinálva az árnyékolás-csatlakozás sínek lehetővé teszik a kábelek praktikus, gondmentes és gyors árnyékolását.

Általános rendelési adatok

Verzió	Árnyékolás-csatlakoztató sínek, Cabtite (cable entry system), Acél, horganyzott, ezüst, Magasság: 35.23 mm, Szélesség: 68 mm, Mélység: 16 mm
Rendelési szám	2583950000
Típus	CABTITE CR 4/1 EMV
GTIN (EAN)	4050118647037
Qty.	10 Stück

CABTITE CR 4/1 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0,63 inch
Magasság	35,23 mm	Magasság (coll)	1,387 inch
Szélesség	68 mm	Szélesség (coll)	2,677 inch
Átmérő	5,3 mm	Rögzítési méret - magasság	5,91 mm
Rögzítési méret - szélesség	5,3 mm	Nettó tömeg	29,7 g

General information

Anyag	Acél, horganyzott	Halogén	Nem
Szilikon	Nem		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9,1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format