

CABTITE LNS M50 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Для метрических сквозных отверстий размером от M20 до M63 система кабельных вводов Cabtite предлагает разделяемые кабельные вводы для кабелей с заглушками и без них. При обслуживании системы или в случае изменений в ней предварительно собранные кабели диаметрами от 2 до 35 мм можно легко и безопасно вставить в панели или корпуса. Надежное уплотнение класса IP66 в соответствии с DIN EN 60529 и абсолютно безопасный фитинг (снятие натяжения в соответствии с DIN EN 62444) обеспечивается путем размещения разрезных уплотнительных элементов волновым срезом вокруг кабеля до его вставки в одну из двух половин кабельного ввода. Разделяемая система обеспечивает простую и быструю установку. После вставки уплотнительного элемента две половины кабельного ввода просто защелкиваются друг с другом. Контргайка, которая также является разделяемой, на внутренней части панели обеспечивает надежный и безопасный захват.

Основные данные для заказа

Исполнение	разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 58 mm, Ширина: 58 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C... 120 °C
Номер для заказа	2584030000
Тип	CABTITE LNS M50 BK
GTIN (EAN)	4050118616286
Кол.	5 Шт.

CABTITE LNS M50 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	7 мм	Глубина (дюймов)	0,276 inch
Высота	58 мм	Высота (в дюймах)	2,283 inch
Ширина	58 мм	Ширина (в дюймах)	2,283 inch
Диаметр	67 мм	Масса нетто	6 g

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...120 °C
---------------------	-----------------

Общая информация

Галогены	Нет	Длина резьбы	7 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Размер под ключ 1	58 мм	Размер под ключ 2	67 мм
Резьба (наружная)	M 50	Силикон	Нет
Шаг резьбы	1,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Installation Instructions
Каталог	Catalogues in PDF-format

CABTITE LNS M50 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

