

## CABTITE LNS M40 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Podobné ilustraci



Pro metrické průchozí otvory M20 až M63 nabízí systém kabelových vstupů Cabtite oddělitelné kabelové průchodky pro kabely s konektory i bez nich. V případě údržby nebo výměn v systému, je možné předem sestavené kabely s průměry 2 až 35 mm rychle a bezpečně vložit do panelů nebo pouzder. Spolehlivé těsnění IP66 v souladu s normou DIN EN 60529 a absolutně bezpečné montování (uvolnění pnutí na základě DIN EN 62444) jsou zajištěny umístěním drážkovaných těsnicích prvků s vlnovým řezem kolem kabelu před vložením do jedné ze dvou polovin kabelové průchodky. Oddělitelný systém umožňuje snadnou a rychlou instalaci. Po vložení těsnicího prvku se obě poloviny kabelové průchodky jednoduše zacvaknou k sobě. Pojistná matice, která je rovněž oddělitelná, umístěná uvnitř panelu zajišťuje spolehlivé a bezpečné uchycení.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	odpojitelná aretační matice, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 48 mm, Šířka: 48 mm, Hloubka: 7 mm, -40 °C...120 °C
Objednací číslo	<a href="#">2584050000</a>
Typ	CABTITE LNS M40 BK
GTIN (EAN)	4050118616927
Množství	5 ks

## CABTITE LNS M40 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7 mm	Hloubka (v palcích)	0,276 inch
Výška	48 mm	Výška (v palcích)	1,89 inch
Šířka	48 mm	Šířka (v palcích)	1,89 inch
Průměr	55 mm	Čistá hmotnost	0,005 g

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...120 °C
------------------	-----------------

## Všeobecné informace

AF velikost 1	48 mm	AF velikost 2	55 mm
Délka závitu	7 mm	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny
Silikon	Ne	Stoupání závitu	1,5 mm
Vnější závit	M 40		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Installation Instructions</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CABTITE LNS M40 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres

