

**CABTITE FRL 24/10 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Рамка, изготовленная из одной детали, быстро и легко собирается и состоит из размерно стабильного и армированного стекловолокном пластика. Стягивающее уплотнение из пеноматериала гарантирует эффективное уплотнение класса IP66 в соответствии с DIN EN 60529 даже на окрашенных и шероховатых поверхностях.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Фиксирующая рамка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 68.8 mm, Ширина: 152 mm, Глубина: 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Номер для заказа	<a href="#">2584210000</a>
Тип	CABTITE FRL 24/10 BK
GTIN (EAN)	4050118615289
Кол.	10 Шт.

Дата создания 2 июня 2024 г. 17:36:47 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## CABTITE FRL 24/10 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	11,3 мм	Глубина (дюймов)	0,445 inch
Высота	68,8 мм	Высота (в дюймах)	2,709 inch
Высота, мин.	11,3 мм	Ширина	152 мм
Ширина (в дюймах)	5,984 inch	Диаметр	5,5 мм
Размеры крепежа, высота	130 мм	Размеры крепежа, ширина	32 мм
Масса нетто	37,1 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C... 120 °C
---------------------	------------------

## Общая информация

Вид защиты	IP66	Галогены	Нет
Длина отверстия	107,5 мм	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Материал	Полиамид, армированный стекловолокном	Момент затяжки	3 Nm
Силикон	Нет	Ширина отверстия	40 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E223801

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CABTITE FRL 24/10 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**

