


CABTITE FRL 10/6 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Rám vyrobený z jednoho kusu lze rychle a snadno smontovat a skládá se z rozměrově stálého plastu vyztuženého skleněnými vlákny. Uchycené pěnové těsnění zaručuje efektivní těsnění IP66 v souladu s normou DIN EN 60529, dokonce i na lakovaném nebo hrubém povrchu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Pojistný rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 68.8 mm, Šířka: 105 mm, Hloubka: 11.3 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Objednací číslo	2584240000
Typ	CABTITE FRL 10/6 BK
GTIN (EAN)	4050118616231
Množství	10 ks

Datum vytvoření 1. června 2024 14:11:20 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CABTITE FRL 10/6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	11,3 mm	Hloubka (v palcích)	0,445 inch
Výška	68,8 mm	Výška (v palcích)	2,709 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze	11,3 mm	Šířka	105 mm
Šířka (v palcích)	4,134 inch	Průměr	5,5 mm
Rozměr při montáži – výška	83 mm	Rozměr při montáži – šířka	32 mm
Čistá hmotnost	27,6 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C... 120 °C
------------------	------------------

Všeobecné informace

Délka otvoru	62,8 mm	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny
Silikon	Ne	Stupeň krytí	IP66
Utahovací moment	3 Nm	Šířka otvoru	40 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E223801

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Cabtite Installation Instructions
Katalogy	Catalogues in PDF-format

CABTITE FRL 10/6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy**Rozměrový výkres**