


CABTITE FRL 10/6 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Låsräm, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 68.8 mm, Bredd: 105 mm, Djup: 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Art.nr.	2584240000
Typ	CABTITE FRL 10/6 BK
GTIN (EAN)	4050118616231
Förp.	10 Stück

Skapandedatum den 1 juni 2024 12:56:46 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

CABTITE FRL 10/6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	11,3 mm	Byggdjup (tum)	0,445 inch
Höjd	68,8 mm	Bygghöjd (tum)	2,709 inch
Höjd lägstbyggande	11,3 mm	Bredd	105 mm
Byggbredd (tum)	4,134 inch	Diameter	5,5 mm
Montagemått höjd	83 mm	Montagemått bredd	32 mm
Nettovikt	27,6 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 120 °C
-----------------	------------------

Allmän information

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Halogener	Nej
Material	Polyamid, glasfiberförstärkt	Silikon	Nej
Skyddsklass	IP66	Åtdragningsmoment	3 Nm
Öppningsbredd	40 mm	Öppningslängd	62,8 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223801

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Cabtite Installation Instructions
Kataloger	Catalogues in PDF-format

CABTITE FRL 10/6 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

