


**CABTITE FRL 4-1 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

The frame, fabricated from a single piece, is quick and easy to assemble and consists of dimensionally stable, fibre-glass reinforced plastic. The captive foamed seal guarantees effective IP66 sealing in accordance with DIN EN 60529, even on painted and rough surfaces.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Låsram, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 68.8 mm, Bredd: 80 mm, Djup: 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Art.nr.	<a href="#">2584260000</a>
Typ	CABTITE FRL 4-1 BK
GTIN (EAN)	4050118616200
Förp.	10 Stück

Skapandedatum den 1 juni 2024 03:36:12 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## CABTITE FRL 4-1 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	11,3 mm	Byggdjup (tum)	0,445 inch
Höjd	68,8 mm	Bygghöjd (tum)	2,709 inch
Höjd lägstbyggande	11,3 mm	Bredd	80 mm
Byggbredd (tum)	3,15 inch	Diameter	5,5 mm
Montagemått höjd	58 mm	Montagemått bredd	32 mm
Nettovikt	22,88 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 120 °C
-----------------	------------------

## Allmän information

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Halogener	Nej
Material	Polyamid, glasfiberförstärkt	Silikon	Nej
Skyddsklass	IP66	Åtdragningsmoment	3 Nm
Öppningsbredd	40 mm	Öppningslängd	39,8 mm

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223801

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CABTITE FRL 4-1 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning

