

CABTITE GI H BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

The pluggable click inlays allow the frame openings to be configured as required for use with small or large sealing elements. An audible "click" confirms correct installation. This means that the Cabtite cable entry system can be variably configured for different requirements (cables, conductors, hoses, pneumatic and hydraulic lines).

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Inlägg, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 44 mm, Bredd: 67 mm, Djup: 17.5 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Art.nr. | 2584270000 |
| Typ | CABTITE GI H BK |
| GTIN (EAN) | 4050118617122 |
| Förp. | 5 Stück |

CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|--------------------|------------|----------------|------------|
| Djup | 17,5 mm | Byggdjup (tum) | 0,689 inch |
| Höjd | 44 mm | Bygghöjd (tum) | 1,732 inch |
| Höjd lägstbyggande | 17,5 mm | Bredd | 67 mm |
| Byggbredd (tum) | 2,638 inch | Nettovikt | 9,61 g |

Temperaturer

| | |
|-----------------|-----------------|
| Drifttemperatur | -40 °C...120 °C |
|-----------------|-----------------|

Allmän information

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------|-----|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | Halogener | Nej |
| Material | Polyamid, glasfiberförstärkt | Silikon | Nej |
| Skyddsklass | IP66 | Tätning | TPE |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002624 | ETIM 7.0 | EC002624 |
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-65 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|--------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E223801 |

Nedladdningar

| | |
|---|---|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | EU Declaration of Conformity - Cable entry system |
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Användardokumentation | Cabtite Installation Instructions |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |

CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

