

CABTITE GI I BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

The pluggable click inlays allow the frame openings to be configured as required for use with small or large sealing elements. An audible "click" confirms correct installation. This means that the Cabtite cable entry system can be variably configured for different requirements (cables, conductors, hoses, pneumatic and hydraulic lines).

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Inlägg, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 5 mm, Bredd: 44 mm, Djup: 17.5 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Art.nr.	2584320000
Typ	CABTITE GI I BK
GTIN (EAN)	4050118616071
Förp.	5 Stück

CABTITE GI I BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	17,5 mm	Byggdjup (tum)	0,689 inch
Höjd	5 mm	Bygghöjd (tum)	0,197 inch
Höjd lägstbyggande	17,5 mm	Bredd	44 mm
Byggbredd (tum)	1,732 inch	Nettovikt	2,7 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...120 °C
-----------------	-----------------

Allmän information

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Halogener	Nej
Material	Polyamid, glasfiberförstärkt	Silikon	Nej
Skyddsklass	IP66	Tätning	TPE

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1	27-18-92-65
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 13.0	27-18-28-15

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223801

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity - Cable entry system
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Cabtite Installation Instructions
Kataloger	Catalogues in PDF-format

CABTITE GI I BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

