

IE-PS-RJ45-TH-BK-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

RJ45 krimpovací zásuvný konektor podle IEC 60603-7-5 1
pro vodiče s vnějším obvodem do 1,05 mm

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nalisovaná zástrčka RJ45, s ochranou proti zapletení; 6,5 - 7,5 mm, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Objednací číslo	2584980000
Typ	IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)	4050118593556
Množství	10 ks

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 4,5 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...70 °C Provozní teplota -40 °C...70 °C

Všeobecné údaje

Připojení 1	RJ45	Připojení 2	Lisovaný spoj
Popis výrobku	s ochranou proti zapletení; 6,5 - 7,5 mm	Propojení	PROFINET
Barevný	Různé	Průřez izolace, min.	1,3 mm
Průřez izolace, max.	1,6 mm	Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Materiál kontaktu	Slitina mědi	Průměr připojení, pevný vodič	0.57...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 23...AWG 22	Průměr připojení, pružný vodič	0.57...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 23...AWG 22	Průřez připojení vodiče, pružný	...0.35 mm ²
Průměr pláště, max.	7,5 mm	Materiál objímky na ochranu proti ohýbání	Polyamid PA6, UL 94-V0
Stínění	360°deg, celkový kryt	Stupeň krytí	IP20
Cykly zapojování	750		

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC
Izolační síla	500 MΩ	Jmenovité napětí	150 V
Jmenovitý proud	1,5 A	Odpor kontaktu	≤ 10 mΩ
PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3af		

Obecné standardy

Standardní konektor IEC 60603-7

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Manual](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

... pro modulární zásuvné konektory



Krimpovací kleště pro modulární systém zásuvných konektorů WE a DEC

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Tři funkce v jednom nástroji

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Verze
Objednací číslo	6614210000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů
GTIN (EAN)	4050118621631	
Množství	1 ks	

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-RJ45
Objednací číslo	6552580000
GTIN (EAN)	4050118562583
Množství	10 ks