

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FreeCon Active PROFINET médialekverter diagnosztikai funkcionálisával a PushPull dugaszolható csatlakozókhoz, 14. változat, az IEC 61076-3-117 szerint, RJ45 és SC-RJ POF-el az IEC 61754-24 szerint és PushPull Power-el a PROFINET specifikáció szerint.

Általános rendelési adatok

Verzió	POF médialekverter, FreeCon, IP65
Rendelési szám	2588270000
Típus	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II
GTIN (EAN)	4050118598322
Qty.	1 Stück

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	130,4 mm	Mélység (coll)	5,134 inch
Magasság	53 mm	Magasság (coll)	2,087 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Nettó tömeg	557,7 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...55 °C
-------------------	----------------

Általános adatok

Adatinterfész	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Ház fő anyaga	Alumínium profil, Cink betét, galvanizált fedél	Tápcsatlakozó	PROFINET PushPull Power
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Vezetékezés	PROFINET
Védelmi osztály	IP65		

Villamos tulajdonságok

LED-kijelző	P1: Port aktív, P2: Port aktív, SF: általános hiba, BF: gyújtósín hiba, US1: feszültség 1 (elektronika), US2: feszültség 2, ACT1: activity Port1, ACT2: activity Port2	Protokoll	PROFINET IRT
Áramfelvétel	200 mA tipikus	Átviteli sebesség	100 MB
Üzemi feszültség	24 V	Üzemi feszültség tartomány	18...30 V DC

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51	Hálózat szabvány	IEC 61158, IEC 61784
PROFINET specification	Conformance Class C acc. V2.3	Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Besorolások

ETIM 6.0	EC001467	ETIM 7.0	EC001467
ETIM 8.0	EC001467	ETIM 9.0	EC001467
ECLASS 9.0	19-17-01-14	ECLASS 9,1	19-17-01-14
ECLASS 10.0	19-17-01-32	ECLASS 11.0	19-17-01-32
ECLASS 12.0	19-17-01-32	ECLASS 13.0	19-17-01-14

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b14ea46f-06a9-4191-9f88-14cc6c04a8a8

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A 1324440000, IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C továbbfejlesztése. Az üzembe helyezéshez az új GSDML fájlt (lásd Letöltések) kell telepíteni.
------------------	---

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 5:50:06 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search

UL weboldal

Tanúsítvány száma (cULus)

E141197

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity

[Profinet Certification](#)
[EU declaration of conformity](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Software

[Runtime Software – CFG configurator - Weidmueller_FreeCon](#)
[Firmware – Firmware 1_02_01 / GSD - V2.34](#)

User Documentation

[Manual DE](#)
[Hardware Installation Guide](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)


IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz



Méretrajz



Kapcsolási rajz



IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Készletek



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Verzió
Rendelési szám	465440000	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet
GTIN (EAN)	4050118522136	
Qty.	1 Stück	

Készletek - RJ45



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, RJ45-
ös betétrel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Verzió
Rendelési szám	1012170000	Plug insert RJ45 tool-free, 14. változat, fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815	
Qty.	10 Stück	

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SC-RJ



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, SC
betéttel

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA	Verzió
Rendelési szám	6568260000	FO-csatlakozó, 14. változat, SC-RJ POF, újracsatlakoztatható, IP67
GTIN (EAN)	4050118578928	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-PS-V14M-2SC-POF	Verzió
Rendelési szám	1191550000	FO-csatlakozó, 14. változat, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Qty.	10 Stück	