

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Przekształtnik mediów FreeCon Active PROFINET z funkcją diagnostyczną, do złącz wtykowych w technologii PushPull Var. 14 zgodnie z normą IEC 61076-3-117 wraz z RJ45 i SC-RJ z POF zgodnie z IEC 61754-24 oraz zasilaczem PushPull Power zgodnie ze specyfikacją PROFINET.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Konwerter mediów POF, FreeCon, IP65
Nr zam.	2588270000
Typ	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II
GTIN (EAN)	4050118598322
Ilość	1 Szt.

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	130,4 mm	Głębokość (cale)	5,134 inch
Wysokość	53 mm	Wysokość (cale)	2,087 inch
Szerokość	100 mm	Szerokość (cale)	3,937 inch
Masa netto	557,7 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...55 °C
----------------------------	----------------

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Interfejs danych	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)
Interfejs mocy	PROFINET PushPull Power	Klasa palności wg UL 94	V-0
Okablowanie	PROFINET	Podstawowy materiał obudowy	profil aluminiowy, Odlew ciśnieniowy z cynku, galwanizowany
Stopień ochrony	IP65		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-117 wariant 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51	Nr certyfikatu (cULus)	E141197
Specyfikacja PROFINET	Conformance Class C acc. V2.3	Standard sieciowy	IEC 61158, IEC 61784

Właściwości elektryczne

Pobór prądu	typ. 200 mA	Protokół	PROFINET IRT
Szybkość transmisji	100 MB	Wskaźnik LED	P1: port aktywny, P2: port aktywny, SF: błąd zbiorczy, BF: błąd magistrali, US1: napięcie 1 (układ elektroniczny), US2: napięcie 2, ACT1: aktywność Port 1, ACT2: aktywność Port 2
Zakres napięcia roboczego	18 - 30 V DC	napięcie robocze	24 V

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001467	ETIM 7.0	EC001467
ETIM 8.0	EC001467	ETIM 9.0	EC001467
ECLASS 9.0	19-17-01-14	ECLASS 9.1	19-17-01-14
ECLASS 10.0	19-17-01-32	ECLASS 11.0	19-17-01-32
ECLASS 12.0	19-17-01-32	ECLASS 13.0	19-17-01-14

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b14ea46f-06a9-4191-9f88-14cc6c04a8a8

Ważna informacja

Informacje produktowe	Dalsze rozwinięcie 1324440000, IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C. W celu przeprowadzenia rozruchu trzeba zainstalować nowy plik GSDML (patrz Pobieranie).
-----------------------	---

Data sporządzenia 2 czerwca 2024 06:19:28 CEST

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cULus) E141197

Pobieranie


Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Profinet Certification EU declaration of conformity
Dane projektowe	CAD data – STEP
Oprogramowanie	Runtime Software – CFG configurator - Weidmueller_FreeCon Firmware – Firmware 1_02_01 / GSD - V2.34
Dokumentacja użytkownika	Manual DE Hardware Installation Guide
Katalogi	Catalogues in PDF-format

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 www.weidmueller.com

Rysunki


Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Schemat połączeń



IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Zestawy - RJ45



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) z metalu plus wkład
RJ45

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Wykonanie
Nr zam.	1012170000	Wkładka wtykowa RJ45 beznarzędziowa, wariant 14 metal, Cat.5
GTIN (EAN)	4032248719815	(ISO/IEC 11801)
Ilość	10 Szt.	

Zestawy



PushPull Power łącznik wtykowy według specyfikacji
PROFINET

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Wykonanie
Nr zam.	2465440000	Łącznik mocy, Wtyk, PROFINET, zestaw wtyków
GTIN (EAN)	4050118522136	
Ilość	1 Szt.	

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****SC-RJ**

zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) z metalu plus wkład SC

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA	Wykonanie
Nr zam.	2568260000	Złącze światłowodowe, Wersja 14, SC-RJ POF, do wielokrotnego
GTIN (EAN)	4050118578928	podłączania, IP67
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF	Wykonanie
Nr zam.	1191550000	Złącze światłowodowe, Wersja 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Ilość	10 Szt.	