

**IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Медиа-конвертер FreeCon Active PROFINET с функциями диагностики, для вставного разъема PushPull вар. 14 по стандарту IEC 61076-3-117 с RJ45 и SC-RJ POF по стандарту IEC 61754-24 и PushPull Power по спецификации PROFINET.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Медиа-конвертор POF, FreeCon, IP65
Номер для заказа	<a href="#">2588270000</a>
Тип	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II
GTIN (EAN)	4050118598322
Кол.	1 Шт.

## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	130,4 мм	Глубина (дюймов)	5,134 inch
Высота	53 мм	Высота (в дюймах)	2,087 inch
Ширина	100 мм	Ширина (в дюймах)	3,937 inch
Масса нетто	557,7 g		

## Температуры

Рабочая температура	-20 °C...55 °C
---------------------	----------------

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E141197
Сетевой стандарт	IEC 61158, IEC 61784	Спецификация PROFINET	Conformance Class C acc. V2.3

## Электрические свойства

Диапазон рабочего напряжения	18...30 V DC	Потребляемый ток	тип. 200 mA
Протокол	PROFINET IRT	Рабочее напряжение	24 V
Светодиодная индикация	P1: порт активен, P2: порт активен, SF: общая ошибка, BF: ошибка шины, US1: напряжение 1 (электроника), US2: напряжение 2, ACT1: активность, порт 1, ACT2: активность, порт 2	Скорость передачи в бодах	100 MB

## Общие данные

Вид защиты	IP65	Интерфейс передачи данных	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Монтаж	PROFINET
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Цинковое литье, гальванически покрытая крышка	Силовой интерфейс	PROFINET PushPull Power
Циклы коммутации	≥ 100		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001467	ETIM 7.0	EC001467
ETIM 8.0	EC001467	ETIM 9.0	EC001467
ECLASS 9.0	19-17-01-14	ECLASS 9.1	19-17-01-14
ECLASS 10.0	19-17-01-32	ECLASS 11.0	19-17-01-32
ECLASS 12.0	19-17-01-32	ECLASS 13.0	19-17-01-14

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b14ea46f-06a9-4191-9f88-14cc6c04a8a8

## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Важное примечание

Сведения об изделии Дальнейшее развитие модели 1324440000, IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C. Для ввода в эксплуатацию необходимо установить новый GSDML-файл (см. раздел «Загрузки»).

## Сертификаты

Сертификаты



UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E141197

## Загрузки


Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">Profinet Certification</a> <a href="#">EU declaration of conformity</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Программное обеспечение	<a href="#">Runtime Software – CFG configurator - Weidmueller_FreeCon</a> <a href="#">Firmware – Firmware 1_02_01 / GSD - V2.34</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Manual DE</a> <a href="#">Hardware Installation Guide</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж





Схема соединений



## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## SC-RJ



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку SC

## Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2588260000</a>	Оптоволоконный разъем, Исполнение 14, SC-RJ POF, с переключением, IP67
GTIN (EAN)	4050118578928	
Кол.	10 Шт.	

Тип	IE-PS-V14M-2SC-POF	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032248974436</a>	Оптоволоконный разъем, Исполнение 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Кол.	10 Шт.	

## Комплекты



Силовой соединительный разъем PushPull Power согласно спецификации PROFINET

## Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2585440000</a>	Силовой соединитель, Штекер, PROFINET, вилканный комплект
GTIN (EAN)	4050118522136	
Кол.	1 Шт.	

## IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Комплекты RJ45



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку RJ45

## Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032170000</a>	Штекер RJ45, не требующий инструмента, Variant 14, металл, Cat.5
GTIN (EAN)	4032248719815	(ISO/IEC 11801)
Кол.	10 шт.	