

CBC-SP 5-50/25 V2 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A spirális és hevederes tömlők különösen alkalmasak a helytakarékos kábelvezető rendszerek kapcsolókészülékekben és vezérlőszekrényekben történő kiépítéséhez. Ezek az eszközök a kábelek és a vezetékek vezetésére, védelmére és kötegelésére használhatók – például a szekrény belseje és az ajtó közötti átmenetben.

Általános rendelési adatok

Verzió	Protective cable hose coil
Rendelési szám	2588670000
Típus	CBC-SP 5-50/25 V2 WT
GTIN (EAN)	4050118602463
Qty.	25 m

CBC-SP 5-50/25 V2 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	200 000 mm	Hossz, inch	7 874 inch
Átmérő	6 mm	Nettó tömeg	11,4 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-15...60 °C
------------------------------	-------------

General information

Anyag	Polietilén	Kötegelési átmérő, max.	50 mm
Kötegelési átmérő, min.	5 mm	Nominal diameter	4,2 mm
Szín	fehér	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Usable cross-section	1 963 mm ²	Átmérő	6 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-15...60 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ETIM 9.0	EC001182
ECLASS 9,1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03	ECLASS 12.0	27-43-03-03
ECLASS 13.0	27-43-03-03		

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--