

## CBC-SP 12-100/25 TP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A spirális és hevederes tömlők különösen alkalmasak a helytakarékos kábelvezető rendszerek kapcsolókészülékekben és vezérlőszekrényekben történő kiépítéséhez. Ezek az eszközök a kábelek és a vezetékek vezetésére, védelmére és kötegelésére használhatók – például a szekrény belseje és az ajtó közötti átmenetben.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Protective cable hose coil
Rendelési szám	<a href="#">2588760000</a>
Típus	CBC-SP 12-100/25 TP
GTIN (EAN)	4050118600094
Qty.	25 m

## CBC-SP 12-100/25 TP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Hossz	100 000 mm	Hossz, inch	3 937 inch
Átmérő	10 mm	Nettó tömeg	27 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-15...60 °C
------------------------------	-------------

## General information

Anyag	Polietilén	Kötegelési átmérő, max.	100 mm
Kötegelési átmérő, min.	12 mm	Nominal diameter	7,6 mm
Szín	Áttetsző	Usable cross-section	7 853 mm <sup>2</sup>
Átmérő	10 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-15...60 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ETIM 9.0	EC001182
ECLASS 9,1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03	ECLASS 12.0	27-43-03-03
ECLASS 13.0	27-43-03-03		

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--