

CBC-FB 50-75/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A spirális és hevederes tömlők különösen alkalmasak a helytakarékos kábelvezető rendszerek kapcsolókészülékekben és vezérlőszekrényekben történő kiépítéséhez. Ezek az eszközök a kábelek és a vezetékek vezetésére, védelmére és kötegelésére használhatók – például a szekrény belseje és az ajtó közötti átmenetben.

Általános rendelési adatok

Verzió	Fabric of protective cable hose
Rendelési szám	2588860000
Típus	CBC-FB 50-75/50
GTIN (EAN)	4050118600360
Qty.	50 m

CBC-FB 50-75/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	50 000 mm	Hossz, inch	1 968,5 inch
Átmérő	75 mm	Nettó tömeg	32 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...150 °C
------------------------------	--------------

General information

Anyag	Polyethylene terephthalate PET	Kötegelési átmérő, max.	75 mm
Kötegelési átmérő, min.	50 mm	Nominal diameter	50 mm
Szín	Ezüstsürke	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Usable cross-section	4 417 mm ²	Átmérő	75 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50...150 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9,1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02		

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--