

**CD-BO 40X120 8/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

La large gamme de conduites de câbles permet une gestion souple des câbles dans une qualité homogène. Les tailles précises des trous forés selon DIN EN 50085-2-3 permettent une installation précise. En plus des cosses de retenue des fils qui renforcent la fixation des câbles déjà installés, le mécanisme optimal de fermeture permet de le fermer en un geste et en toute sécurité.

**Informations générales de commande**

Version	Conduite de câbles, 40 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Référence	<a href="#">2588890000</a>
Type	CD-BO 40X120 8/12 GY
GTIN (EAN)	4050118602845
Qté.	20 m

## CD-BO 40X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1,575 inch
Largeur	120 mm	Largeur (pouces)	4,724 inch
Longueur	2 000 mm	Longueur (pouces)	78,74 inch
Poids net	870 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-5...60 °C
------------------------------------	------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

## Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Conduite de câbles flexible	Non
Couleur	gris	Couvercle	Oui
Halogène	Oui	Inclus dans la livraison	Conduite de câbles, Cou- vercle
Largeur de fente	8 mm	Matériau	PVC / sans plomb
Normes	Selon DIN EN 50085	Rail au sol	2
Résistant aux courants de fuite	Oui	Section utilisable	3 375 mm <sup>2</sup>
Type de montage	Vissé, collé, Riveté	Version de panneau latéral	Fendu
plage de température d'utilisation	-5...60 °C	Écart de fente	12 mm

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E500004

## Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**CD-BO 40X120 8/12 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dessins



## CD-BO 40X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Séparateur



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

## Informations générales de commande

Type	CD-SE 40/2	Version
Référence	<a href="#">2553950000</a>	Séparateur de conduite de câbles, 40 mm x
GTIN (EAN)	4050118564082	
Qté.	30 pièce(s)	
Type	CD-SE 40	Version
Référence	<a href="#">2553970000</a>	Séparateur de conduite de câbles, 40 mm x
GTIN (EAN)	4050118564105	
Qté.	60 pièce(s)	

## En forme de T



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

## Informations générales de commande

Type	CD-RETT 60	Version
Référence	<a href="#">2554100000</a>	Élément de liaison en T de conduite de câbles
GTIN (EAN)	4050118564228	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	CD-RETT 40	Version
Référence	<a href="#">2554090000</a>	Élément de liaison en T de conduite de câbles
GTIN (EAN)	4050118564211	
Qté.	40 pièce(s)	

## CD-BO 40X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Rivet et couvercle



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

## Informations générales de commande

Type	CD-SCCV	Version
Référence	<a href="#">2554000000</a>	Embout vis conduite de câbles
GTIN (EAN)	4050118564136	
Qté.	1 000 pièce(s)	
Type	EXRV 6.5	Version
Référence	<a href="#">2562690000</a>	Rivet à expansion, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Qté.	1 000 pièce(s)	
Type	EXRV-T 6.5	Version
Référence	<a href="#">2562710000</a>	Outil pour rivet à expansion
GTIN (EAN)	4050118571615	
Qté.	4 pièce(s)	
Type	EXRV 4.5	Version
Référence	<a href="#">2562700000</a>	Rivet à expansion, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Qté.	1 000 pièce(s)	
Type	EXRV-T 4.5	Version
Référence	<a href="#">2562720000</a>	Outil pour rivet à expansion
GTIN (EAN)	4050118571578	
Qté.	4 pièce(s)	

## Métrique



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

## Informations générales de commande

Type	CD-LID 120 GY	Version
Référence	<a href="#">2589990000</a>	Embout de conduite de câbles, 120 mm
GTIN (EAN)	4050118600773	
Qté.	2 m	

## CD-BO 40X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Repérage



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

## Informations générales de commande

Type	CD-LBH	Version
Référence	<a href="#">2562850000</a>	Support de rail à étiquette de conduite de câbles, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Qté.	150 pièce(s)	
Type	CD-LB	Version
Référence	<a href="#">2562680000</a>	Rail à étiquette de conduite de câbles, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Qté.	150 pièce(s)	
Type	CD-LBK	Version
Référence	<a href="#">2554120000</a>	Jeu de rail à étiquette de conduite de câbles, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Qté.	20 pièce(s)	

## Plat

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.



## Informations générales de commande

Type	CD-RET 100/120	Version
Référence	<a href="#">2554060000</a>	Élément de liaison de conduite de câbles
GTIN (EAN)	4050118564181	
Qté.	250 pièce(s)	

## CD-BO 40X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Bras latéral



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

## Informations générales de commande

Type	CD-RETA	Version
Référence	<a href="#">2554080000</a>	Bras de liaison de conduite de câbles
GTIN (EAN)	4050118564204	
Qté.	100 pièce(s)	