

CD-BO 60X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



La large gamme de conduites de câbles permet une gestion souple des câbles dans une qualité homogène. Les tailles précises des trous forés selon DIN EN 50085-2-3 permettent une installation précise. En plus des cosses de retenue des fils qui renforcent la fixation des câbles déjà installés, le mécanisme optimal de fermeture permet de le fermer en un geste et en toute sécurité.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Conduite de câbles, 60 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm |
| Référence | 2588910000 |
| Type | CD-BO 60X120 8/12 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118601831 |
| Qté. | 16 m |

CD-BO 60X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|----------|-------------------|------------|
| Hauteur | 60 mm | Hauteur (pouces) | 2,362 inch |
| Largeur | 120 mm | Largeur (pouces) | 4,724 inch |
| Longueur | 2 000 mm | Longueur (pouces) | 78,74 inch |
| Poids net | 1 031 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|------------|
| plage de température d'utilisation | -5...60 °C |
|------------------------------------|------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM 8.0 | EC000012 | ETIM 9.0 | EC000012 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Conduite de câbles flexible | Non |
| Couleur | gris | Couvercle | Oui |
| Halogène | Oui | Inclus dans la livraison | Conduite de câbles, Cou- vercle |
| Largeur de fente | 8 mm | Matériau | PVC / sans plomb |
| Normes | Selon DIN EN 50085 | Rail au sol | 2 |
| Résistant aux courants de fuite | Oui | Section utilisable | 6 390 mm ² |
| Type de montage | Vissé, collé, Riveté | Version de panneau latéral | Fendu |
| plage de température d'utilisation | -5...60 °C | Écart de fente | 12 mm |

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (UR) | E500004 |

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|

CD-BO 60X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



CD-BO 60X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Repérage



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | CD-LBK | Version |
| Référence | 2554120000 | Jeu de rail à étiquette de conduite de câbles, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564242 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |
| Type | CD-LB | Version |
| Référence | 2562680000 | Rail à étiquette de conduite de câbles, 15 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571646 | |
| Qté. | 150 pièce(s) | |
| Type | CD-LBH | Version |
| Référence | 2562850000 | Support de rail à étiquette de conduite de câbles, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691 | |
| Qté. | 150 pièce(s) | |

Métrique



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Type | CD-LID 120 GY | Version |
| Référence | 2589990000 | Embout de conduite de câbles, 120 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118600773 | |
| Qté. | 2 m | |

CD-BO 60X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Rivet et couvercle

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Type | EXRV-T 4.5 | Version |
| Référence | 2562720000 | Outil pour rivet à expansion |
| GTIN (EAN) | 4050118571578 | |
| Qté. | 4 pièce(s) | |
| Type | EXRV 6.5 | Version |
| Référence | 2562690000 | Rivet à expansion, 32 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571639 | |
| Qté. | 1 000 pièce(s) | |
| Type | EXRV 4.5 | Version |
| Référence | 2562700000 | Rivet à expansion, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622 | |
| Qté. | 1 000 pièce(s) | |
| Type | CD-SCCV | Version |
| Référence | 2554000000 | Embout vis conduite de câbles |
| GTIN (EAN) | 4050118564136 | |
| Qté. | 1 000 pièce(s) | |
| Type | EXRV-T 6.5 | Version |
| Référence | 2562710000 | Outil pour rivet à expansion |
| GTIN (EAN) | 4050118571615 | |
| Qté. | 4 pièce(s) | |

Plat

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | CD-RET 100/120 | Version |
| Référence | 2554060000 | Élément de liaison de conduite de câbles |
| GTIN (EAN) | 4050118564181 | |
| Qté. | 250 pièce(s) | |

CD-BO 60X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Bras latéral



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Type | CD-RETA | Version |
| Référence | 2554080000 | Bras de liaison de conduite de câbles |
| GTIN (EAN) | 4050118564204 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

Séparateur



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | CD-SE 60 | Version |
| Référence | 2553960000 | Séparateur de conduite de câbles, 60 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564099 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |

CD-BO 60X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

En forme de T



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | CD-RETT 40 | Version |
| Référence | 2554090000 | Élément de liaison en T de conduite de câbles |
| GTIN (EAN) | 4050118564211 | |
| Qté. | 40 pièce(s) | |
| Type | CD-RETT 60 | Version |
| Référence | 2554100000 | Élément de liaison en T de conduite de câbles |
| GTIN (EAN) | 4050118564228 | |
| Qté. | 25 pièce(s) | |