

**CD-BO 80X120 8/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Det stora utbudet av kabelkanaler ger ett flexibelt system för kabelstyrning med konstant kvalitet. De exakta storlekarna på de stansade hålen i enlighet med DIN EN 50085-2-3 möjliggör en precis installation. Förutom kabelöglor som fästhjälpmedel för redan installerade kablar finns en optimal stängningsmekanism som ger enkel fastsnäppning och säker passform för locket.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Kabelkanal, 80 mm x 120 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Art.nr.	<a href="#">2588920000</a>
Typ	CD-BO 80X120 8/12 GY
GTIN (EAN)	4050118602890
Förp.	16 m

## CD-BO 80X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	80 mm	Bygghöjd (tum)	3,15 inch
Bredd	120 mm	Byggbredd (tum)	4,724 inch
Längd	2 000 mm	Bygglängd (tum)	78,74 inch
Nettovikt	1 219 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-5...60 °C
---------------------------------	------------

## Allmänna uppgifter

Användbar area	10 770 mm <sup>2</sup>	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Flexibel kabelkanal	Nej	Färgkod	grå
Golvskenor	2	Halogener	Ja
Ingår i leverans	Kabelkanal, Lock	Krypströmtålig	Ja
Lock	Ja	Material	PVC/blyfri
Monteringstyp	skruvad, limmad, nitad	Normer	I enlighet med DIN SS-EN 50085
Sidopanelens utförande	slitsad	Slitsavstånd	12 mm
Slitsbredd	8 mm	Temperaturområde för användning	-5...60 °C

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E500004

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**CD-BO 80X120 8/12 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

---

---

---

## CD-BO 80X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Märkning



Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	CD-LBK	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2554120000</a>	Kontaktskenesats för kabelkanal, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Förp.	20 Stück	
Typ	CD-LB	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562680000</a>	Kontaktskena för kabelkanal, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Förp.	150 Stück	
Typ	CD-LBH	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562850000</a>	Kontaktskenehållare för kabelkanal, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Förp.	150 Stück	

## Separator



Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	CD-SE 80	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2553980000</a>	Separator för kabelkanal, 80 mm x
GTIN (EAN)	4050118564112	
Förp.	32 Stück	

## CD-BO 80X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Sidoarm

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	CD-RETA	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2554080000</a>	Samlararm för kabelkanal
GTIN (EAN)	4050118564204	
Förp.	100 Stück	

## T-form

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	CD-RETT 60	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2554100000</a>	T-formad samlare för kabelkanal
GTIN (EAN)	4050118564228	
Förp.	25 Stück	
Typ	CD-RETT 40	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2554090000</a>	T-formad samlare för kabelkanal
GTIN (EAN)	4050118564211	
Förp.	40 Stück	

## CD-BO 80X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Metrisk



Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	CD-LID 120 GY	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2589990000</a>	Beröringsskydd för kabelkanal, 120 mm
GTIN (EAN)	4050118600773	
Förp.	2 m	

## Plan



Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	CD-RET 100/120	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2554060000</a>	Samlare för kabelkanal
GTIN (EAN)	4050118564181	
Förp.	250 Stück	

## CD-BO 80X120 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Nit och lock

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	EXRV 6.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562690000</a>	Spretnit, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Förp.	1 000 Stück	
Typ	EXRV-T 6.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562710000</a>	Spretnitverktyg
GTIN (EAN)	4050118571615	
Förp.	4 Stück	
Typ	EXRV 4.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562700000</a>	Spretnit, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Förp.	1 000 Stück	
Typ	EXRV-T 4.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562720000</a>	Spretnitverktyg
GTIN (EAN)	4050118571578	
Förp.	4 Stück	
Typ	CD-SCCV	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2554000000</a>	Skruvlock för kabelkanal
GTIN (EAN)	4050118564136	
Förp.	1 000 Stück	