

CD 40X15 4/6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

La large gamme de conduites de câbles permet une gestion souple des câbles dans une qualité homogène. Les tailles précises des trous forés selon DIN EN 50085-2-3 permettent une installation précise. En plus des cosses de retenue des fils qui renforcent la fixation des câbles déjà installés, le mécanisme optimal de fermeture permet de le fermer en un geste et en toute sécurité.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Conduite de câbles, 40 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
| Référence | 2589100000 |
| Type | CD 40X15 4/6 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118602753 |
| Qté. | 72 m |

CD 40X15 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|----------|-------------------|------------|
| Hauteur | 40 mm | Hauteur (pouces) | 1,575 inch |
| Largeur | 15 mm | Largeur (pouces) | 0,591 inch |
| Longueur | 2 000 mm | Longueur (pouces) | 78,74 inch |
| Poids net | 192 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|------------|
| plage de température d'utilisation | -5...60 °C |
|------------------------------------|------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM 8.0 | EC000012 | ETIM 9.0 | EC000012 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Conduite de câbles flexible | Non |
| Couleur | gris | Couvercle | Oui |
| Halogène | Oui | Inclus dans la livraison | Conduite de câbles, Couvercle |
| Largeur de fente | 4 mm | Matériau | PVC / sans plomb |
| Normes | Selon DIN EN 50085 | Résistant aux courants de fuite | Oui |
| Section utilisable | 450 mm ² | Type de montage | Vissé, collé, Riveté |
| Version de panneau latéral | Fendu | plage de température d'utilisation | -5...60 °C |
| Écart de fente | 6 mm | | |

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (UR) | E500004 |

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|

CD 40X15 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



CD 40X15 4/6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Bras latéral**

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Type | CD-RETA | Version |
| Référence | 2554080000 | Bras de liaison de conduite de câbles |
| GTIN (EAN) | 4050118564204 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

Repérage

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | CD-LBH | Version |
| Référence | 2562850000 | Support de rail à étiquette de conduite de câbles, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691 | |
| Qté. | 150 pièce(s) | |

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | CD-LB | Version |
| Référence | 2562680000 | Rail à étiquette de conduite de câbles, 15 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571646 | |
| Qté. | 150 pièce(s) | |

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | CD-LBK | Version |
| Référence | 2554120000 | Jeu de rail à étiquette de conduite de câbles, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564242 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

CD 40X15 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Rivet et couvercle

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Type | EXRV 4.5 | Version |
| Référence | 2562700000 | Rivet à expansion, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622 | |
| Qté. | 1 000 pièce(s) | |
| Type | EXRV-T 4.5 | Version |
| Référence | 2562720000 | Outil pour rivet à expansion |
| GTIN (EAN) | 4050118571578 | |
| Qté. | 4 pièce(s) | |
| Type | EXRV 6.5 | Version |
| Référence | 2562690000 | Rivet à expansion, 32 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571639 | |
| Qté. | 1 000 pièce(s) | |
| Type | EXRV-T 6.5 | Version |
| Référence | 2562710000 | Outil pour rivet à expansion |
| GTIN (EAN) | 4050118571615 | |
| Qté. | 4 pièce(s) | |

Métrique

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Type | CD-LID 15 GY | Version |
| Référence | 2590130000 | Embout de conduite de câbles, 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118600636 | |
| Qté. | 2 m | |