

## CD 40X15 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Det stora utbudet av kabelkanaler ger ett flexibelt system för kabelstyrning med konstant kvalitet. De exakta storlekarna på de stansade hålen i enlighet med DIN EN 50085-2-3 möjliggör en precis installation. Förutom kabelöglor som fästhjälpmedel för redan installerade kablar finns en optimal stängningsmekanism som ger enkel fastsnäppning och säker passform för locket.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kabelkanal, 40 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Art.nr.	<a href="#">2589100000</a>
Typ	CD 40X15 4/6 GY
GTIN (EAN)	4050118602753
Förp.	72 m

## CD 40X15 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1,575 inch
Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0,591 inch
Längd	2 000 mm	Bygglängd (tum)	78,74 inch
Nettovikt	192 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-5...60 °C
---------------------------------	------------

## Allmänna uppgifter

Användbar area	450 mm <sup>2</sup>	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Flexibel kabelkanal	Nej	Färgkod	grå
Halogener	Ja	Ingår i leverans	Kabelkanal, Lock
Krypströmtålig	Ja	Lock	Ja
Material	PVC/blyfri	Monteringstyp	skruvad, limmad, nitad
Normer	I enlighet med DIN SS-EN 50085	Sidopanelens utförande	slitsad
Slitsavstånd	6 mm	Slitsbredd	4 mm
Temperaturområde för användning	-5...60 °C		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E500004

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

## CD 40X15 4/6 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## CD 40X15 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Sidoarm

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	CD-RETA	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2554080000</a>	Samlararm för kabelkanal
GTIN (EAN)	4050118564204	
Förp.	100 Stück	

## Märkning

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	CD-LBH	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562850000</a>	Kontaktskenehållare för kabelkanal, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Förp.	150 Stück	
Typ	CD-LB	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562680000</a>	Kontaktskena för kabelkanal, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Förp.	150 Stück	
Typ	CD-LBK	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2554120000</a>	Kontaktskenesats för kabelkanal, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Förp.	20 Stück	

## CD 40X15 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Nit och lock

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	EXRV 4.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562700000</a>	Spretnit, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Förp.	1 000 Stück	
Typ	EXRV-T 4.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562720000</a>	Spretnitverktyg
GTIN (EAN)	4050118571578	
Förp.	4 Stück	
Typ	EXRV 6.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562690000</a>	Spretnit, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Förp.	1 000 Stück	
Typ	EXRV-T 6.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562710000</a>	Spretnitverktyg
GTIN (EAN)	4050118571615	
Förp.	4 Stück	

## Metrisk

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	CD-LID 15 GY	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2590130000</a>	Beröringsskydd för kabelkanal, 15 mm
GTIN (EAN)	4050118600636	
Förp.	2 m	