

**CD-LID 125 LTGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki  
kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Pokrywa kanału kablowego, 125 mm
Nr zam.	<a href="#">2589120000</a>
Typ	CD-LID 125 LTGY
GTIN (EAN)	4050118602630
Ilość	2 m

**CD-LID 125 LTGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	125 mm	Szerokość (cale)	4,921 inch
Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Masa netto	203 g		

**Temperatury**

Zakres temperatury stosowania	-25...105 °C
-------------------------------	--------------

**Informacje ogólne**

Barwny	Jasnoszary	Elastyczny kanał kablowy	Nie
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-0
Odporny na wyładowania petzające	Tak	Pokrywa	Tak
Zakres temperatury stosowania	-25...105 °C	rodzaj montażu	wciskany
tworzywo	PC-ABS		

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9.1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--