

CD-LID 100 LTGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki
kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Pokrywa kanału kablowego, 100 mm
Nr zam.	2589140000
Typ	CD-LID 100 LTGY
GTIN (EAN)	4050118602562
Ilość	2 m

CD-LID 100 LTGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	100 mm	Szerokość (cale)	3,937 inch
Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Masa netto	214 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-25...105 °C
-------------------------------	--------------

Informacje ogólne

Barwny	Jasnoszary	Elastyczny kanał kablowy	Nie
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-0
Odporny na wyładowania petzające	Tak	Pokrywa	Tak
Zakres temperatury stosowania	-25...105 °C	rodzaj montażu	wciskany
tworzywo	PC-ABS		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9.1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--