

CD-LID 75 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Beröringsskydd för kabelkanal, 75 mm
Art.nr.	2589170000
Typ	CD-LID 75 LTGY
GTIN (EAN)	4050118602609
Förp.	2 m

CD-LID 75 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	75 mm	Byggbredd (tum)	2,953 inch
Längd	2 000 mm	Bygglängd (tum)	78,74 inch
Nettovikt	105 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-25...105 °C
---------------------------------	--------------

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Flexibel kabelkanal	Nej
Färgkod	ljusgrå	Halogener	Nej
Krypströmtålig	Ja	Lock	Ja
Material	PC-ABS	Monteringstyp	ihakad
Temperaturområde för användning	-25...105 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9.1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--