

## CD-LID 50 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Verzió         | Cable duct cover, 50 mm    |
| Rendelési szám | <a href="#">2589200000</a> |
| Típus          | CD-LID 50 LTGY             |
| GTIN (EAN)     | 4050118602616              |
| Qty.           | 2 m                        |

## CD-LID 50 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Szélesség   | 50 mm    | Szélesség (coll) | 1,969 inch |
| Hossz       | 2 000 mm | Hossz, inch      | 78,74 inch |
| Nettó tömeg | 91 g     |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -25...105 °C |
|------------------------------|--------------|

## General information

|                              |                |                          |      |
|------------------------------|----------------|--------------------------|------|
| Anyag                        | PC-ABS         | Fedél                    | Igen |
| Felszerelés típusa           | Felpattintható | Flexible wiring duct     | Nem  |
| Halogén                      | Nem            | Non-tracking             | Igen |
| Szín                         | Világosszürke  | UL 94 éghetőségi osztály | V-0  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -25...105 °C   |                          |      |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000727    | ETIM 7.0    | EC000727    |
| ETIM 8.0    | EC000727    | ETIM 9.0    | EC000727    |
| ECLASS 9,1  | 27-40-07-76 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-76 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-76 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-76 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-76 |             |             |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|