

CD-COD 110X110 4/6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Široká řada kabelových žlabů nabízí flexibilní systém správy vodičů s trvalou kvalitou. Přesné vyražené otvory v souladu s DIN EN 50085-2-3 umožňují přesnou instalaci. Kromě ok na přidržování vodiče poskytuje optimální zavírací mechanismus snadné zacvaknutí a bezpečné pasování na víko.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelový žlab, rohový žlab, 110 mm x 110 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Objednací číslo	2589460000
Typ	CD-COD 110X110 4/6 GY
GTIN (EAN)	4050118601299
Množství	8 m

CD-COD 110X110 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	110 mm	Výška (v palcích)	4,331 inch
Šířka	110 mm	Šířka (v palcích)	4,331 inch
Délka	2 000 mm	Délka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	1 513 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-5...60 °C
-------------------------	------------

Obecné informace

Barevný	Šedá	Bez sledování	Ano
Flexibilní kabelový žlab	Ne	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	PVC / bez olova
Mezera mezi drážkami	6 mm	Použitelný průřez	11 020 mm ²
Rozsah dodávky	Kabelový žlab, Víko	Rozsah provozní teploty	-5...60 °C
Standardy	V souladu s DIN EN 50085	Typ montáže	Příšroubováno, S lepidlem, nýtované
Verze bočního panelu	drážkované	Víko	Ano
Šířka drážek	4 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001942	ETIM 7.0	EC001942
ETIM 8.0	EC001942	ETIM 9.0	EC001942
ECLASS 9.1	27-40-07-07	ECLASS 10.0	27-40-07-07
ECLASS 11.0	27-40-07-07	ECLASS 12.0	27-40-07-07
ECLASS 13.0	27-40-07-07		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

CD-COD 110X110 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Boční rameno

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-RETA	Verze
Objednací číslo	6554080000	Kabelový žlab, rameno vazače
GTIN (EAN)	4050118564204	
Množství	100 ks	

Nýt a kryt

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	EXRV 6.5	Verze
Objednací číslo	6562690000	Rozpěrný nýt, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Množství	1 000 ks	
Typ	EXRV-T 6.5	Verze
Objednací číslo	6562710000	Rozpěrný nýťovací nástroj
GTIN (EAN)	4050118571615	
Množství	4 ks	
Typ	EXRV 4.5	Verze
Objednací číslo	6562700000	Rozpěrný nýt, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Množství	1 000 ks	
Typ	EXRV-T 4.5	Verze
Objednací číslo	6562720000	Rozpěrný nýťovací nástroj
GTIN (EAN)	4050118571578	
Množství	4 ks	

CD-COD 110X110 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ploché

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-RET 60	Verze
Objednací číslo	6554030000	Kabelový žlab, vazač
GTIN (EAN)	4050118564167	
Množství	500 ks	

Metrický systém

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-LID 60 GY	Verze
Objednací číslo	6590050000	Kabelový žlab, víko, 60 mm
GTIN (EAN)	4050118600711	
Množství	2 m	