

## CD-COD 110X110 4/6 GY


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



The broad range of cable ducts offers you a flexible wire management system in a constant quality. The accurately sizes of the punched holes in accordance to DIN EN 50085-2-3 enables you a precise installation. Next to wire holding lugs as fixing aid for already installed wires, the optimal closing mechanism provide an easy snapping as well as a safe fit of the lid.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Cable duct corner duct, 110 mm x 110 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Rendelési szám	<a href="#">2589460000</a>
Típus	CD-COD 110X110 4/6 GY
GTIN (EAN)	4050118601299
Qty.	8 m

## CD-COD 110X110 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	110 mm	Magasság (coll)	4,331 inch
Szélesség	110 mm	Szélesség (coll)	4,331 inch
Hossz	2 000 mm	Hossz, inch	78,74 inch
Nettó tömeg	1 513 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-5...60 °C
------------------------------	------------

## General information

A szállítási terjedelem része	Kábelcsatorna, Tető	Anyag	PVC / ólommentes
Fedél	Igen	Felszerelés típusa	becsavart állapotban, Ragasztóval, Szegecselt
Flexible wiring duct	Nem	Halogén	Igen
Non-tracking	Igen	Rés hézag	6 mm
Rés szélesség	4 mm	Szabványok	A DIN EN 50085 szerint
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Usable cross-section	11 020 mm <sup>2</sup>	Version of side panel	slotted
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-5...60 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001942	ETIM 7.0	EC001942
ETIM 8.0	EC001942	ETIM 9.0	EC001942
ECLASS 9,1	27-40-07-07	ECLASS 10.0	27-40-07-07
ECLASS 11.0	27-40-07-07	ECLASS 12.0	27-40-07-07
ECLASS 13.0	27-40-07-07		

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CD-COD 110X110 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Oldalsó kar

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	CD-RETA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8554080000</a>	Cable duct binder arm
GTIN (EAN)	4050118564204	
Qty.	100 Stück	

## Szegecs és fedél

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	EXRV 6.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562690000</a>	Expanding rivet, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Qty.	1 000 Stück	
Típus	EXRV-T 6.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562710000</a>	Expanding-rivet tool
GTIN (EAN)	4050118571615	
Qty.	4 Stück	
Típus	EXRV 4.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562700000</a>	Expanding rivet, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Qty.	1 000 Stück	
Típus	EXRV-T 4.5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8562720000</a>	Expanding-rivet tool
GTIN (EAN)	4050118571578	
Qty.	4 Stück	

## CD-COD 110X110 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Lapos

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	CD-RET 60	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8554030000</a>	Cable duct binder
GTIN (EAN)	4050118564167	
Qty.	500 Stück	

## Metrikus

Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.



## Általános rendelési adatok

Típus	CD-LID 60 GY	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8590050000</a>	Cable duct cover, 60 mm
GTIN (EAN)	4050118600711	
Qty.	2 m	