

**CD-HF 50X25 5/7.5 LTGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Široká řada kabelových žlabů nabízí flexibilní systém správy vodičů s trvalou kvalitou. Přesné vyražené otvory v souladu s DIN EN 50085-2-3 umožňují přesnou instalaci. Kromě ok na přidržování vodiče poskytuje optimální zavírací mechanismus snadné zacvaknutí a bezpečné pasování na víko.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Verze           | Kabelový žlab, bez obsahu halogenů, 50 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| Objednací číslo | <a href="#">2589680000</a>  |
| Typ             | CD-HF 50X25 5/7.5 LTGY  |
| GTIN (EAN)      | 4050118603309   |
| Množství        | 52 m  |

## CD-HF 50X25 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |          |                   |            |
|----------------|----------|-------------------|------------|
| Výška          | 50 mm    | Výška (v palcích) | 1,969 inch |
| Šířka          | 25 mm    | Šířka (v palcích) | 0,984 inch |
| Délka          | 2 000 mm | Délka (v palcích) | 78,74 inch |
| Čistá hmotnost | 213 g    |                   |            |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -25...105 °C |
|-------------------------|--------------|

## Obecné informace

|                              |                          |                         |                                     |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Barevný                      | Světle šedá              | Bez sledování           | Ano                                 |
| Flexibilní kabelový žlab     | Ne                       | Halogen                 | Ne                                  |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0                      | Materiál                | PC-ABS                              |
| Mezera mezi drážkami         | 7,5 mm                   | Použitelný průřez       | 985 mm²                             |
| Rozsah dodávky               | Kabelový žlab, Víko      | Rozsah provozní teploty | -25...105 °C                        |
| Standardy                    | V souladu s DIN EN 50085 | Typ montáže             | Příšroubováno, S lepidlem, nýtované |
| Verze bočního panelu         | drážkované               | Víko                    | Ano                                 |
| Šířka drážek                 | 5 mm                     |                         |                                     |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ETIM 9.0    | EC000012    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |             |             |

## Osvědčení

Schválení



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Shoda   |
| UL File Number Search | Web UL  |
| Č. osvědčení (UR)     | E500004 |

## Soubory ke stažení

|          |  |
|----------|--|
| Katalogy | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|

### CD-HF 50X25 5/7.5 LTGY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## CD-HF 50X25 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Značkování



Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | CD-LBK                     | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6554120000</a> | Kabelový žlab, sada lišty na štítky, 30 mm x  |
| GTIN (EAN)      | 4050118564242              |   |
| Množství        | 20 ks                      |   |
| Typ             | CD-LB                      | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6562680000</a> | Kabelový žlab, lišta na štítky, 15 mm x       |
| GTIN (EAN)      | 4050118571646              |   |
| Množství        | 150 ks                     |   |
| Typ             | CD-LBH                     | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6562850000</a> | Kabelový žlab, držák lišty na štítky, 30 mm x |
| GTIN (EAN)      | 4050118571691              |   |
| Množství        | 150 ks                     |   |

## Světle šedá



Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                            |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ             | CD-LID 25 LTGY             | Verze                      |
| Objednací číslo | <a href="#">6589250000</a> | Kabelový žlab, víko, 25 mm |
| GTIN (EAN)      | 4050118603620              |                            |
| Množství        | 2 m                        |                            |

## CD-HF 50X25 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Nýt a kryt

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                           |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ             | EXRV-T 4.5                 | Verze                     |
| Objednací číslo | <a href="#">6562720000</a> | Rozpěrný nýťovací nástroj |
| GTIN (EAN)      | 4050118571578              |                           |
| Množství        | 4 ks                       |                           |
| Typ             | EXRV 6.5                   | Verze                     |
| Objednací číslo | <a href="#">6562690000</a> | Rozpěrný nýt, 32 mm x     |
| GTIN (EAN)      | 4050118571639              |                           |
| Množství        | 1 000 ks                   |                           |
| Typ             | EXRV 4.5                   | Verze                     |
| Objednací číslo | <a href="#">6562700000</a> | Rozpěrný nýt, 27.5 mm x   |
| GTIN (EAN)      | 4050118571622              |                           |
| Množství        | 1 000 ks                   |                           |
| Typ             | EXRV-T 6.5                 | Verze                     |
| Objednací číslo | <a href="#">6562710000</a> | Rozpěrný nýťovací nástroj |
| GTIN (EAN)      | 4050118571615              |                           |
| Množství        | 4 ks                       |                           |

## Boční rameno

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                              |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| Typ             | CD-RETA                    | Verze                        |
| Objednací číslo | <a href="#">6554080000</a> | Kabelový žlab, rameno vazače |
| GTIN (EAN)      | 4050118564204              |                              |
| Množství        | 100 ks                     |                              |