

## CD-BO 80X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similar a la ilustración



La amplia gama de pasacables ofrece un sistema de gestión del cableado flexible con calidad constante. El tamaño preciso de los orificios conforme a la norma DIN EN 50085-2-3 permite realizar una instalación precisa. Además de los terminales de sujeción de cables que facilitan la fijación de los cables ya instalado, el mecanismo de cierre optimizado ofrece un cierre y un ajuste seguro de la tapa.

## Datos generales para pedido

Versión	Pasacables conducto de suelo, 80 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Código	<a href="#">2589740000</a>
Tipo	CD-BO 80X100 8/12 GY
GTIN (EAN)	4050118601015
Cantidad	16 m

## CD-BO 80X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Altura	80 mm	Altura (pulgadas)	3,15 inch
Anchura	100 mm	Anchura (pulgadas)	3,937 inch
Longitud	2.000 mm	Longitud (pulgadas)	78,74 inch
Peso neto	1.069 g		

## Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-5...60 °C
----------------------------------	------------

## Información general

Ancho de ranura	8 mm	Color	gris
Distancia de ranura	12 mm	Gama de temperaturas de servicio	-5...60 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Guías de suelo	1
Halógenos	Sí	Incluido en el pedido	Pasacables, Tapa
Material	PVC/sin plomo	Normas	De conformidad con los requisitos de la norma DIN EN 50085
Pasacables flexible	No	Sección utilizable	7.125 mm <sup>2</sup>
Sin seguimiento	Sí	Tapa	Sí
Tipo de montaje	atornillado, pegado, remachado	Versión de panel lateral	ranurado

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E500004

## Descargas

Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

### CD-BO 80X100 8/12 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



## CD-BO 80X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Remache y cubierta

Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.



## Datos generales para pedido

Tipo	EXRV-T 6.5	Versión
Código	<a href="#">2562710000</a>	Herramienta de remaches extensibles
GTIN (EAN)	4050118571615	
Cantidad	4 Pieza	
Tipo	EXRV 4.5	Versión
Código	<a href="#">2562700000</a>	Remache extensible, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Cantidad	1.000 Pieza	
Tipo	CD-SCCV	Versión
Código	<a href="#">2554000000</a>	Tapa de tornillos de pasacables
GTIN (EAN)	4050118564136	
Cantidad	1.000 Pieza	
Tipo	EXRV-T 4.5	Versión
Código	<a href="#">2562720000</a>	Herramienta de remaches extensibles
GTIN (EAN)	4050118571578	
Cantidad	4 Pieza	
Tipo	EXRV 6.5	Versión
Código	<a href="#">2562690000</a>	Remache extensible, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Cantidad	1.000 Pieza	

## Con forma de T

Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.



## Datos generales para pedido

Tipo	CD-RETT 60	Versión
Código	<a href="#">2554100000</a>	Conector en forma de T de pasacables
GTIN (EAN)	4050118564228	
Cantidad	25 Pieza	

Fecha de creación 22 de mayo de 2024 10:50:06 CEST

## CD-BO 80X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	CD-RETT 40	Versión
Código	<a href="#">2554090000</a>	Conector en forma de T de pasacables
GTIN (EAN)	4050118564211	
Cantidad	40 Pieza	

## Brazo lateral

Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.



## Datos generales para pedido

Tipo	CD-RETA	Versión
Código	<a href="#">2554080000</a>	Brazo de conector de pasacables
GTIN (EAN)	4050118564204	
Cantidad	100 Pieza	

## Señalización

Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.



## Datos generales para pedido

Tipo	CD-LBH	Versión
Código	<a href="#">2562850000</a>	Soporte de guía de etiquetas de pasacables, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Cantidad	150 Pieza	
Tipo	CD-LB	Versión
Código	<a href="#">2562680000</a>	Guía de etiquetas de pasacables, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Cantidad	150 Pieza	
Tipo	CD-LBK	Versión
Código	<a href="#">2554120000</a>	Kit de guía de etiquetas de pasacables, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Cantidad	20 Pieza	

## CD-BO 80X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

## Plano

Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.



## Datos generales para pedido

Tipo	CD-RET 100/120	Versión
Código	<a href="#">2554060000</a>	Conector de pasacables
GTIN (EAN)	4050118564181	
Cantidad	250 Pieza	

## DIN

Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.



## Datos generales para pedido

Tipo	CD-LID 100 GY	Versión
Código	<a href="#">2590000000</a>	Tapa de pasacables, 100 mm
GTIN (EAN)	4050118600766	
Cantidad	2 m	

## CD-BO 80X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

## Separador



Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.

## Datos generales para pedido

Tipo	CD-SE 80	Versión
Código	<a href="#">2553980000</a>	Separador de pasacables, 80 mm x
GTIN (EAN)	4050118564112	
Cantidad	32 Pieza	