

CD-BO 40X80 8/12 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Det stora utbudet av kabelkanaler ger ett flexibelt system för kabelstyrning med konstant kvalitet. De exakta storlekarna på de stansade hålen i enlighet med DIN EN 50085-2-3 möjliggör en precis installation. Förutom kabelöglor som fästhjälpmedel för redan installerade kablar finns en optimal stängningsmekanism som ger enkel fastsnäppning och säker passform för locket.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kabelkanal i golv, 40 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Art.nr.	2589820000
Typ	CD-BO 40X80 8/12 GY
GTIN (EAN)	4050118600933
Förp.	24 m

CD-BO 40X80 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1,575 inch
Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3,15 inch
Längd	2 000 mm	Bygglängd (tum)	78,74 inch
Nettovikt	563 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-5...60 °C
---------------------------------	------------

Allmänna uppgifter

Användbar area	2 680 mm ²	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Flexibel kabelkanal	Nej	Färgkod	grå
Golvskenor	1	Halogener	Ja
Ingår i leverans	Kabelkanal, Lock	Krypströmtålig	Ja
Lock	Ja	Material	PVC/blyfri
Monteringstyp	skruvad, limmad, nitad	Normer	I enlighet med DIN SS-EN 50085
Sidopanelens utförande	slitsad	Slitsavstånd	12 mm
Slitsbredd	8 mm	Temperaturområde för användning	-5...60 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E500004

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

CD-BO 40X80 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



CD-BO 40X80 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Märkning



Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

Allmänna beställningsdata

Typ	CD-LBK	Artikelbeteckning
Art.nr.	2554120000	Kontaktskenesats för kabelkanal, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Förp.	20 Stück	
Typ	CD-LB	Artikelbeteckning
Art.nr.	2562680000	Kontaktskena för kabelkanal, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Förp.	150 Stück	
Typ	CD-LBH	Artikelbeteckning
Art.nr.	2562850000	Kontaktskenehållare för kabelkanal, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Förp.	150 Stück	

Metrisk



Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

Allmänna beställningsdata

Typ	CD-LID 80 GY	Artikelbeteckning
Art.nr.	2590020000	Beröringsskydd för kabelkanal, 80 mm
GTIN (EAN)	4050118600742	
Förp.	2 m	

CD-BO 40X80 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Nit och lock

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



Allmänna beställningsdata

Typ	EXRV-T 4.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	2562720000	Spretnitverktyg
GTIN (EAN)	4050118571578	
Förp.	4 Stück	
Typ	EXRV 6.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	2562690000	Spretnit, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Förp.	1 000 Stück	
Typ	EXRV 4.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	2562700000	Spretnit, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Förp.	1 000 Stück	
Typ	CD-SCCV	Artikelbeteckning
Art.nr.	2554000000	Skruvlock för kabelkanal
GTIN (EAN)	4050118564136	
Förp.	1 000 Stück	
Typ	EXRV-T 6.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	2562710000	Spretnitverktyg
GTIN (EAN)	4050118571615	
Förp.	4 Stück	

Plan

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



Allmänna beställningsdata

Typ	CD-RET 80	Artikelbeteckning
Art.nr.	2554050000	Samlare för kabelkanal
GTIN (EAN)	4050118564174	
Förp.	400 Stück	

CD-BO 40X80 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Sidoarm

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



Allmänna beställningsdata

Typ	CD-RETA	Artikelbeteckning
Art.nr.	2554080000	Samlararm för kabelkanal
GTIN (EAN)	4050118564204	
Förp.	100 Stück	

Separator

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



Allmänna beställningsdata

Typ	CD-SE 40	Artikelbeteckning
Art.nr.	2553970000	Separator för kabelkanal, 40 mm x
GTIN (EAN)	4050118564105	
Förp.	60 Stück	
Typ	CD-SE 40/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	2553950000	Separator för kabelkanal, 40 mm x
GTIN (EAN)	4050118564082	
Förp.	30 Stück	

CD-BO 40X80 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

T-form

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



Allmänna beställningsdata

Typ	CD-RETT 40	Artikelbeteckning
Art.nr.	2554090000	T-formad samlare för kabelkanal
GTIN (EAN)	4050118564211	
Förp.	40 Stück	
Typ	CD-RETT 60	Artikelbeteckning
Art.nr.	2554100000	T-formad samlare för kabelkanal
GTIN (EAN)	4050118564228	
Förp.	25 Stück	