

CD-BO 80X60 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



La amplia gama de pasacables ofrece un sistema de gestión del cableado flexible con calidad constante. El tamaño preciso de los orificios conforme a la norma DIN EN 50085-2-3 permite realizar una instalación precisa. Además de los terminales de sujeción de cables que facilitan la fijación de los cables ya instalado, el mecanismo de cierre optimizado ofrece un cierre y un ajuste seguro de la tapa.

Datos generales para pedido

Versión	Pasacables conducto de suelo, 80 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Código	2589840000
Tipo	CD-BO 80X60 8/12 GY
GTIN (EAN)	4050118600919
Cantidad	24 m

CD-BO 80X60 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	80 mm	Altura (pulgadas)	3,15 inch
Anchura	60 mm	Anchura (pulgadas)	2,362 inch
Longitud	2.000 mm	Longitud (pulgadas)	78,74 inch
Peso neto	729 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-5...60 °C
----------------------------------	------------

Información general

Ancho de ranura	8 mm	Color	gris
Distancia de ranura	12 mm	Gama de temperaturas de servicio	-5...60 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Guías de suelo	1
Halógenos	Sí	Incluido en el pedido	Pasacables, Tapa
Material	PVC/sin plomo	Normas	De conformidad con los requisitos de la norma DIN EN 50085
Pasacables flexible	No	Sección utilizable	4.175 mm ²
Sin seguimiento	Sí	Tapa	Sí
Tipo de montaje	atornillado, pegado, remachado	Versión de panel lateral	ranurado

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Homologaciones

Homologaciones	
ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E500004

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
----------	--

Hoja técnica

CD-BO 80X60 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



CD-BO 80X60 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Remache y cubierta

Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.



Datos generales para pedido

Tipo	EXRV-T 6.5	Versión
Código	2562710000	Herramienta de remaches extensibles
GTIN (EAN)	4050118571615	
Cantidad	4 Pieza	
Tipo	EXRV 4.5	Versión
Código	2562700000	Remache extensible, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Cantidad	1.000 Pieza	
Tipo	CD-SCCV	Versión
Código	2554000000	Tapa de tornillos de pasacables
GTIN (EAN)	4050118564136	
Cantidad	1.000 Pieza	
Tipo	EXRV-T 4.5	Versión
Código	2562720000	Herramienta de remaches extensibles
GTIN (EAN)	4050118571578	
Cantidad	4 Pieza	
Tipo	EXRV 6.5	Versión
Código	2562690000	Remache extensible, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Cantidad	1.000 Pieza	

Con forma de T

Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.



Datos generales para pedido

Tipo	CD-RETT 60	Versión
Código	2554100000	Conector en forma de T de pasacables
GTIN (EAN)	4050118564228	
Cantidad	25 Pieza	

Fecha de creación 22 de mayo de 2024 7:17:40 CEST

CD-BO 80X60 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	CD-RETT 40	Versión
Código	2554090000	Conector en forma de T de pasacables
GTIN (EAN)	4050118564211	
Cantidad	40 Pieza	

Brazo lateral

Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.



Datos generales para pedido

Tipo	CD-RETA	Versión
Código	2554080000	Brazo de conector de pasacables
GTIN (EAN)	4050118564204	
Cantidad	100 Pieza	

Señalización

Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.



Datos generales para pedido

Tipo	CD-LBH	Versión
Código	2562850000	Soporte de guía de etiquetas de pasacables, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Cantidad	150 Pieza	
Tipo	CD-LB	Versión
Código	2562680000	Guía de etiquetas de pasacables, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Cantidad	150 Pieza	
Tipo	CD-LBK	Versión
Código	2554120000	Kit de guía de etiquetas de pasacables, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Cantidad	20 Pieza	

CD-BO 80X60 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Plano

Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.



Datos generales para pedido

Tipo	CD-RET 60	Versión
Código	2554030000	Conector de pasacables
GTIN (EAN)	4050118564167	
Cantidad	500 Pieza	

Sistema métrico

Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.



Datos generales para pedido

Tipo	CD-LID 60 GY	Versión
Código	2590050000	Tapa de pasacables, 60 mm
GTIN (EAN)	4050118600711	
Cantidad	2 m	

CD-BO 80X60 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Separador**

Aumente su flexibilidad de cableado con nuestra amplia gama de accesorios disponible de un solo proveedor.

Datos generales para pedido

Tipo	CD-SE 80	Versión
Código	2553980000	Separador de pasacables, 80 mm x
GTIN (EAN)	4050118564112	
Cantidad	32 Pieza	