

**CD-LID 150 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Kabelový žlab, víko, 150 mm
Objednací číslo	<a href="#">2589950000</a>
Typ	CD-LID 150 GY
GTIN (EAN)	4050118600810
Množství	2 m

## CD-LID 150 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	150 mm	Šířka (v palcích)	5,905 inch
Délka	2 000 mm	Délka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	385 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-5...60 °C
-------------------------	------------

## Obecné informace

Barevný	Šedá	Bez sledování	Ano
Flexibilní kabelový žlab	Ne	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	PVC / bez olova
Rozsah provozní teploty	-5...60 °C	Typ montáže	Příchytka
Víko	Ano		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9.1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--