

CD-LID 100 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Beröringsskydd för kabelkanal, 100 mm
Art.nr.	2590000000
Typ	CD-LID 100 GY
GTIN (EAN)	4050118600766
Förp.	2 m

CD-LID 100 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	100 mm	Byggbredd (tum)	3,937 inch
Längd	2 000 mm	Bygglängd (tum)	78,74 inch
Nettovikt	275 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-5...60 °C
---------------------------------	------------

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Flexibel kabelkanal	Nej
Färgkod	grå	Halogener	Ja
Krypströmtålig	Ja	Lock	Ja
Material	PVC/blyfri	Monteringstyp	ihakad
Temperaturområde för användning	-5...60 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9.1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--