

CD-LID 80 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Increase your wiring flexibility with our comprehensive range of accessories available from a single source.

Általános rendelési adatok

Verzió	Cable duct cover, 80 mm
Rendelési szám	2590020000
Típus	CD-LID 80 GY
GTIN (EAN)	4050118600742
Qty.	2 m

CD-LID 80 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	80 mm	Szélesség (coll)	3,15 inch
Hossz	2 000 mm	Hossz, inch	78,74 inch
Nettó tömeg	195 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-5...60 °C
------------------------------	------------

General information

Anyag	PVC / ólommentes	Fedél	Igen
Felszerelés típusa	Felpattintható	Flexible wiring duct	Nem
Halogén	Igen	Non-tracking	Igen
Szín	szürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-5...60 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9,1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	------------------------------------------