

CD-LID 75 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Beröringsskydd för kabelkanal, 75 mm
Art.nr.	2590030000
Typ	CD-LID 75 GY
GTIN (EAN)	4050118600735
Förp.	2 m

CD-LID 75 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	75 mm	Byggbredd (tum)	2,953 inch
Längd	2 000 mm	Bygglängd (tum)	78,74 inch
Nettovikt	133,34 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-5...60 °C
---------------------------------	------------

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Flexibel kabelkanal	Nej
Färgkod	grå	Halogener	Ja
Krypströmtålig	Ja	Lock	Ja
Material	PVC/blyfri	Monteringstyp	ihakad
Temperaturområde för användning	-5...60 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9.1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--