

**CD-LID 37.5 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Bildliknande**

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Beröringsskydd för kabelkanal, 37.5 mm
Art.nr.	<a href="#">2590100000</a>
Typ	CD-LID 37.5 GY
GTIN (EAN)	4050118600667
Förp.	2 m

## CD-LID 37.5 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	37,5 mm	Byggbredd (tum)	1,476 inch
Längd	2 000 mm	Bygglängd (tum)	78,74 inch
Nettovikt	70 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-5...60 °C
---------------------------------	------------

## Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Flexibel kabelkanal	Nej
Färgkod	grå	Halogener	Ja
Krypströmtålig	Ja	Lock	Ja
Material	PVC/blyfri	Monteringstyp	ihakad
Temperaturområde för användning	-5...60 °C		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9.1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--