

HDC MRJ45 GC F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Modul RJ45, Měnič zástrčky/zásuvky RJ45
Objednací číslo	2592030000
Typ	HDC MRJ45 GC F
GTIN (EAN)	4050118600506
Množství	1 ks

HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1,339 inch
Šířka	14,5 mm	Šířka (v palcích)	0,571 inch
Čistá hmotnost	5,5 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 70 °C
---------------	------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	750 (RJ45)	Izolační síla	10 ¹² Ω
Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	50 V	Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	0,8 kV
Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	1 A	Kategorie rázového napětí	III
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Polykarbonát, vyztužený skelnými vlákny
Počet pólů	8	Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	1
Typ	Zásuvka	Závažnost znečištění	3
Řada	ModuPlug		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

Osvědčení

Schválení



UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Manufacturer's declaration
Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format