

HDC MRJ45 GC F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Uniwersalny**

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Moduł RJ45, Przejściówka żeńska/żeńską RJ45
Nr zam.	2592030000
Typ	HDC MRJ45 GC F
GTIN (EAN)	4050118600506
Ilość	1 Szt.

HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1,339 inch
Szerokość	14,5 mm	Szerokość (cale)	0,571 inch
Masa netto	5,5 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 70 °C
-----------------------	------------------

Dane ogólne

Cykle wpinania	750 (RJ45)	Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności wg UL 94	V-0	Liczba biegunów	8
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	50 V	Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	1 A
Stopień zanieczyszczenia	3	Typ	złącze żeńskie
Typosereg	ModuPlug	Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	0,8 kV
Wymagane otwory wtykowe	1	Wytrzymałość izolacji	10 ¹² Ω
tworzywo	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

Dopuszczenia

Dopuszczenia



UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E92202

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Manufacturer's declaration
Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format