

HDC MRJ45 ABP MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Verzió	RJ45-modul, Csatlakozóbetét, RJ45 szerszám nélkül szerelhető, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Rendelési szám	2592210000
Típus	HDC MRJ45 ABP MI
GTIN (EAN)	4050118602340
Qty.	1 Stück

HDC MRJ45 ABP MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Magasság	54,85 mm	Magasság (coll)	2,159 inch
Szélesség	14,5 mm	Szélesség (coll)	0,571 inch
Nettó tömeg	5,6 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 70 °C
-------------------------	------------------

Verzió

Csatlakozás típusa	IDC-sorkapocs	Szigetelés keresztmetszete, max.	1,6 mm
Szigetelés keresztmetszete, min.	0,85 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 22
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 24	Vezeték csatlakozási átmérő, tömör, max.	0,64 mm
Vezeték csatlakozási átmérő, tömör, min.	0,4 mm		

Általános adatok

Anyag	polikarbonát, üvegszál-erősítésű	Dugaszhelyek szükséges száma	1
Dugaszolási ciklusok	750 (RJ45)	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	50 V
Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984)	0,8 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	1 A
Pólusszám	8	Sorozat	ModuPlug
Szennyezés súlyossága	3	Szigetelés erőssége	10 ¹² Ω
Típus	Dugó	Túlfeszültség kategória	III
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

HDC MRJ45 ABP MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

HDC MRJ45 ABP MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok