

**HDC MRJ45 ABP MI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Uniwersalny**

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Moduł RJ45, Wkładka wtykowa, RJ45 beznarzędziowa, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Nr zam.	<a href="#">2592210000</a>
Typ	HDC MRJ45 ABP MI
GTIN (EAN)	4050118602340
Ilość	1 Szt.

## HDC MRJ45 ABP MI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1,339 inch
Wysokość	54,85 mm	Wysokość (cale)	2,159 inch
Szerokość	14,5 mm	Szerokość (cale)	0,571 inch
Masa netto	5,6 g		

## Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 70 °C
-----------------------	------------------

## Dane ogólne

Cykle wpinania	750 (RJ45)	Kategoria przepięciowa	III
Klasa palności wg UL 94	V-0	Liczba biegunów	8
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	50 V	Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	1 A
Stopień zanieczyszczenia	3	Typ	Złącze męskie
Typoszereg	ModuPlug	Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	0,8 kV
Wymagane otwory wtykowe	1	Wytrzymałość izolacji	10 <sup>12</sup> Ω
tworzywo	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym		

## Wersja

Średnica przyłącza przewodu, jednodr., maks.	0,64 mm	Średnica przyłącza przewodu, jednodr., min.	0,4 mm
Rodzaj przyłącza	Zacisk IDC	Przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 24
Przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 22	Średnica izolacji, maks.	1,6 mm
Średnica izolacji, min.	0,85 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E92202

### HDC MRJ45 ABP MI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

## HDC MRJ45 ABP MI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

