

HDC MRJ45 B MI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	RJ45-modul, Kontaktinsats, RJ45 verktygsfri, EIA/TIA T568 B
Art.nr.	2592230000
Typ	HDC MRJ45 B MI
GTIN (EAN)	4050118602388
Förp.	1 Stück

HDC MRJ45 B MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1,339 inch
Höjd	54,85 mm	Bygghöjd (tum)	2,159 inch
Bredd	14,5 mm	Byggbredd (tum)	0,571 inch
Nettovikt	5,4 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 70 °C
------------------------	------------------

Allmänna data

Antal poler	8	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationshållfasthet	10 ¹² Ω	Märkspänning (DIN EN 61984)	50 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984)	0,8 kV	Märkström (DIN EN 61984)	1 A
Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt	Nedsmutningsgrad	3
Nödvändiga insticksplatser	1	Serie	ModuPlug
Stickcykler	750 (RJ45)	Typ	Hane
Överspänningskategori	III		

Utförande

Anslutningstyp	IDC-plint	Isoleringsdiameter, max.	1,6 mm
Isoleringsdiameter, min.	0,85 mm	Ledaranslutningsdiameter, entrådig, max.	0,64 mm
Ledaranslutningsdiameter, entrådig, min.	0,4 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 22
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 24		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

Godkännanden

Godkännanden



UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E92202

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

Skapandedatum den 20 maj 2024 05:18:03 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

HDC MRJ45 B MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

