

HDC MRJ45 P MI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Исполнение	Модуль RJ45, Штекерная вставка, RJ45, не требующая инструмента, PROFINET
Номер для заказа	2592240000
Тип	HDC MRJ45 P MI
GTIN (EAN)	4050118602371
Кол.	1 Шт.

HDC MRJ45 P MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	34 мм	Глубина (дюймов)	1,339 inch
Высота	54,85 мм	Высота (в дюймах)	2,159 inch
Ширина	14,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,571 inch
Масса нетто	5,4 g		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 70 °C
------------------------	------------------

Версия

Вид соединения	Клемма с соединением путем прорезания изоляции	Диаметр изоляции, макс.	1,6 мм
Диаметр изоляции, мин.	0,85 мм	Диаметр подключаемого провода, однопроводного, макс.	0,64 мм
Диаметр подключаемого провода, однопроводного, мин.	0,4 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 22
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 24		

Общие данные

Категория перенапряжения	III	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Количество полюсов	8	Материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	0,8 kV	Прочность изоляции	10 ¹² Ом
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	50 V	Расчетный ток (DIN EN 61984)	1 A
Серия	ModuPlug	Степень загрязнения	3
Тип	Штекер	Требуемые вставные слоты	1
Циклы коммутации	750 (RJ45)		

Классификации

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

Сертификаты

Сертификаты



UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E92202

Дата создания 3 июня 2024 г. 6:44:02 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HDC MRJ45 P MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

HDC MRJ45 P MI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

