

THM MULTIMARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	systemy oznaczeniowe, Drukarka termotransferowa, Transfer ciepła, 300 DPI, MultiMark, węże termokurczliwe, rolki etykietek
Nr zam.	2599430000
Typ	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
Ilość	1 Szt.

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	253 mm	Głębokość (cale)	9,961 inch
Wysokość	320 mm	Wysokość (cale)	12,598 inch
Szerokość	253 mm	Szerokość (cale)	9,961 inch
Masa netto	5 800 g		

systemy opisywania

Interfejs	USB 2.0, Ethernet	Memory (RAM)	256 MB
Metoda nadruku		Objęte zakresem dostawy	THM MultiMark, Instrukcja obsługi, Kabel USB, Kabel zasilania sieciowego, Wtyk Euro, Wtyk US, Wtyczka UK, Sterownik drukarki, Oprogramowanie M-Print [®] PRO, RIBBON MM-TB 25/360 SW taśma kolorowa, RIBBON MM 110/360 SW taśma kolorowa, Rdzeń taśmy kolorowej, Rolka drukarki, Rolka dociskowa
Oprogramowanie	Transfer ciepła M-Print [®] PRO	Rozdzielczość druku, maks.	300 DPI
Zasilanie		system operacyjny	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
	100 - 240 V AC	typ znacznika	MultiMark, węże termokurczliwe, rolki etykietek
szybkość druku	max. 150 mm/s	założenia systemowe	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
zasilanie bateriami	Nie		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	China RoHS Declaration Declaration of Conformity
Dokumentacja użytkownika	THM MULTIMARK
Katalogi	Catalogues in PDF-format

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

THM MMP



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	THM MMP ROLLER 115	
Nr zam.	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Ilość	1 Szt.	
Typ	THM MMP ROLLER SFM 4	
Nr zam.	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Ilość	1 Szt.	
Typ	THM MMP ROLLER SFM 2	
Nr zam.	2786210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
Ilość	1 Szt.	
Typ	THM MMP ROLLER TB	
Nr zam.	2438500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Ilość	1 Szt.	
Typ	THM MMP EXT.RH	
Nr zam.	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Ilość	1 Szt.	
Typ	THM MMP ROLLER SFM 1	
Nr zam.	2799000000	
GTIN (EAN)	4064675259985	
Ilość	1 Szt.	
Typ	THM MMP CASE	Wykonanie
Nr zam.	2457760000	Skrzynka / walizka
GTIN (EAN)	4050118473131	
Ilość	1 Szt.	
Typ	THM MMP CUTTER	Wykonanie
Nr zam.	1331600000	Zestaw do cięcia
GTIN (EAN)	4050118163155	
Ilość	1 Szt.	
Typ	THM MMP ROLLER 30	
Nr zam.	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Ilość	1 Szt.	
Typ	THM MMP ROLLER MF-W	
Nr zam.	2519150000	
GTIN (EAN)	4050118531091	
Ilość	1 Szt.	

Data sporządzenia 2 czerwca 2024 00:33:35 CEST

Aktualizacja katalogu 18.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	THM MMP PERFORATOR	Wykonanie
Nr zam.	1416330000	Zestaw do cięcia
GTIN (EAN)	4050118219388	
Ilość	1 Szt.	
Typ	THM MMP ROLLER SFM 3	
Nr zam.	2719270000	
GTIN (EAN)	4050118849158	
Ilość	1 Szt.	
Typ	THM MMP ROLLER MF	
Nr zam.	2518600000	
GTIN (EAN)	4050118531305	
Ilość	1 Szt.	

Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Wykonanie
Nr zam.	2005090000	Taśma kolorowa
GTIN (EAN)	4050118390216	
Ilość	1 Szt.	
Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Wykonanie
Nr zam.	2005070000	Taśma kolorowa
GTIN (EAN)	4050118390049	
Ilość	1 Szt.	
Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Wykonanie
Nr zam.	1426210000	Taśma kolorowa
GTIN (EAN)	4050118228823	
Ilość	1 Szt.	
Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Wykonanie
Nr zam.	2005080000	Taśma kolorowa
GTIN (EAN)	4050118389951	
Ilość	1 Szt.	
Typ	RIBBON MM 84/300 WS	Wykonanie
Nr zam.	2005040000	Taśma kolorowa
GTIN (EAN)	4050118390025	
Ilość	1 Szt.	
Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Wykonanie
Nr zam.	2448880000	Taśma kolorowa
GTIN (EAN)	4050118462944	
Ilość	1 Szt.	