

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Исполнение	Оборудование для печати маркировки, Термопринтер, Метод термопереноса, 300 DPI, MultiMark, Термоусадочные трубки, Этикетки в рулонах
Номер для заказа	2599430000
Тип	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
Кол.	1 Шт.

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	253 мм	Глубина (дюймов)	9,961 inch
Высота	320 мм	Высота (в дюймах)	12,598 inch
Ширина	253 мм	Ширина (в дюймах)	9,961 inch
Масса нетто	5 800 g		

Системы нанесения надписей

Memory (RAM)		Входит в комплект поставки	THM MultiMark, Руководство, Кабель USB, Сетевой кабель питания, Вилка (Европа), Вилка (США), Вилка (Великобритания), Драйвер принтера, Программа M-Print® PRO, Красящая лента RIBBON MM-TB 25/360 SW, Красящая лента RIBBON MM 110/360 SW, Сердечник красящей ленты, Печатающий ролик, Прижимной ролик
	256 M6		
Интерфейс	USB 2.0, Ethernet	Метод выполнения печати	Метод термопереноса
Напряжение питания		ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
	100...240 V AC		
Программное обеспечение	M-Print® PRO	Работа от аккумулятора	Нет
Разрешение печати, макс.	300 DPI	Скорость печати	max. 150 mm/s
Тип маркировки	MultiMark, Термоусадочные трубки, Этикетки в рулонах	Требования к системе	PC with operating system Windows 7, 8 or 10

Классификации

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	China RoHS Declaration Declaration of Conformity
Пользовательская документация	THM MULTIMARK
Каталог	Catalogues in PDF-format

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MMP ROLLER 115	
Номер для заказа	4857420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP ROLLER SFM 4	
Номер для заказа	4835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP ROLLER SFM 2	
Номер для заказа	4836210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP ROLLER TB	
Номер для заказа	4838500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP EXT.RH	
Номер для заказа	4892920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP ROLLER SFM 1	
Номер для заказа	4839000000	
GTIN (EAN)	4064675259985	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP CASE	Исполнение
Номер для заказа	4857760000	Пустая коробка / Чемодан
GTIN (EAN)	4050118473131	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP CUTTER	Исполнение
Номер для заказа	4831600000	Комплект резака
GTIN (EAN)	4050118163155	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP ROLLER 30	
Номер для заказа	4857430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP ROLLER MF-W	
Номер для заказа	4839150000	
GTIN (EAN)	4050118531091	
Кол.	1 Шт.	

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	THM MMP PERFORATOR	Исполнение
Номер для заказа	405016330000	Комплект резака
GTIN (EAN)	4050118219388	
Кол.	1 шт.	
Тип	THM MMP ROLLER SFM 3	Исполнение
Номер для заказа	405019270000	
GTIN (EAN)	4050118849158	
Кол.	1 шт.	
Тип	THM MMP ROLLER MF	Исполнение
Номер для заказа	405018600000	
GTIN (EAN)	4050118531305	
Кол.	1 шт.	

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	40505090000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390216	
Кол.	1 шт.	
Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	40505070000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 шт.	
Тип	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Исполнение
Номер для заказа	40506210000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118228823	
Кол.	1 шт.	
Тип	RIBBON MM 76/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	40505080000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118389951	
Кол.	1 шт.	
Тип	RIBBON MM 84/300 WS	Исполнение
Номер для заказа	40505040000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390025	
Кол.	1 шт.	
Тип	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Исполнение
Номер для заказа	40506880000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118462944	
Кол.	1 шт.	